

**Garant**
**Lama di troncatura, neutro, Altezza tagliente h<sub>5</sub> / Larghezza gola w: 32/3 mm**


## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	273780 32/3
GTIN	4045197607294
Classe articolo	21W

## Descrizione

**Uso:**

In abbinamento agli inserti di troncatura n. art. 273656 – 273670.

**Per :**

Portautensili n. art. 273984 – 273994 o 319132 – 319133 (portautensili VDI).

**Attenzione:**

La chiave di montaggio n. art. 279920 deve essere ordinata separatamente.

**Nota:**

A partire da una profondità gola di 19,5 mm (fino a larghezza gola di 3 mm) o da una profondità gola di 24,5 mm (da larghezza gola di 4 mm), il tagliente posteriore viene a contatto con il pezzo. In questo caso si possono verificare rigature di lavorazione. Se necessario, usare inserti di troncatura a un tagliente n. art. 273656 – 273670.

Possibilità di troncatura assiale: no

per Ø pezzo max.: 110 mm

Altezza h<sub>1</sub>: 25 mm

Lunghezza complessiva L<sub>compl.</sub>: 150 mm

## Descrizione tecnica

per Ø pezzo max.	110 mm
Larghezza gola w	3 mm
Altezza tagliente h <sub>5</sub>	32 mm
Altezza h <sub>1</sub>	25 mm
Lunghezza complessiva L <sub>compl.</sub>	150 mm
Tipo di impiego	neutro

Passaggio interno per LR	no
Possibilità di troncatura assiale	no
Tipo di prodotto	Lama di troncatura