

Garant
Lama di troncatura, neutro, Altezza tagliente h₅ / Larghezza gola w: 32/4 mm


Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 273780 32/4 |
| GTIN | 4045197607904 |
| Classe articolo | 21W |

Descrizione

Uso:

In abbinamento agli inserti di troncatura n. art. 273656 – 273670.

Per :

Portautensili n. art. 273984 – 273994 o 319132 – 319133 (portautensili VDI).

Attenzione:

La chiave di montaggio n. art. 279920 deve essere ordinata separatamente.

Nota:

A partire da una profondità gola di 19,5 mm (fino a larghezza gola di 3 mm) o da una profondità gola di 24,5 mm (da larghezza gola di 4 mm), il tagliente posteriore viene a contatto con il pezzo. In questo caso si possono verificare rigature di lavorazione. Se necessario, usare inserti di troncatura a un tagliente n. art. 273656 – 273670.

Possibilità di troncatura assiale: no

per Ø pezzo max.: 110 mm

Altezza h₁: 25 mm

Lunghezza complessiva L_{compl.}: 150 mm

Descrizione tecnica

| | |
|---|--------|
| Altezza tagliente h ₅ | 32 mm |
| per Ø pezzo max. | 110 mm |
| Larghezza gola w | 4 mm |
| Altezza h ₁ | 25 mm |
| Lunghezza complessiva L _{compl.} | 150 mm |
| Tipo di impiego | neutro |

| | |
|-----------------------------------|--------------------|
| Passaggio interno per LR | no |
| Possibilità di troncatura assiale | no |
| Tipo di prodotto | Lama di troncatura |