

Garant**Barra alesatrice per tornitura, destra, Ø codolo DS / larghezza gola w: 20/3mm**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	273790 20/3
GTIN	4045197485274
Classe articolo	21W

Descrizione

Esecuzione:

In acciaio per utensili ad alta resistenza ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). In combinazione con il serraggio inserti convesso si ottiene la massima resistenza contro forze di taglio assiali e radiali, aumentando di conseguenza notevolmente la qualità della superficie e la produttività.

Descrizione tecnica

Spostamento centrale L_3	14,5 mm
Larghezza gola w	3 mm
Vite	279815 8 (TX20; 4,5 Nm)
Ø Preforatura minimo D_{\min}	25 mm
t_{\max} . Lavorazione interna	6 mm
Lunghezza complessiva L	200 mm
Sporgenza totale L_1 portainseriti arretrati	30 mm
Ø Codolo D_s	20 mm
Campo di applicazione	Scanalatura radiale interna
Tipo di impiego	destra
Passaggio interno per LR	sì
Possibilità di troncatura assiale	sì
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

Accessori

Vite di bloccaggio Modello 8	279815 8
Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX20	674248 TX20
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm	659957 500