



## Anello di tenuta HP per ghiera di serraggio ER Centro P, DI32, Ø di serraggio (a misure crescenti di 1 mm): 17mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	309668 17
GTIN	2050001705341
Classe articolo	34F

### Descrizione

#### Esecuzione:

**Mini** = tutte le dimensioni con "M", struttura estremamente snella.

**MiniSchlank** = tutte le dimensioni con "MS", struttura straordinariamente snella.

**Conica** = tutte le dimensioni con "C".

**Standard** = tutte le altre dimensioni.

**Anelli di tenuta ad alta pressione** vulcanizzati fino a 80 bar.

Copertura del Ø d'attacco 0,5 mm (+0,4/-0,1).

#### Per:

Ghiera di serraggio ER CP n. art. 309665 Dim. 32DI.

#### Nota:

Ghiera di serraggio ER modello CP e anelli di tenuta modello HP del **sistema FAHRION non sono adatti ad altri sistemi!**

Ghiera di serraggio ER FAHRION CENTRO P HDC non adatta per mandrini portapinza ER standard CENTRO P.

- **Anelli di tenuta a misure crescenti da 0,5 mm su richiesta.**
- **Anello di tenuta DI40 su richiesta.**

**Non compatibili con altri sistemi di anelli di tenuta!**

### Descrizione tecnica

Ø Attacco	17 mm
Serie	Centro P
Per modello	D132
Ø Esterno D	26,2 mm
Altezza L	2 mm
Tipo di prodotto	Accessori per mandrini a pinza