



Flangia mandrino a cono corto DIN 55027, Ø d1 / Cono: 200/5mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	317500 200/5
GTIN	4019208078670
Classe articolo	33R

Descrizione

Esecuzione:

Lavorata completamente sul lato macchina, tornita in piano sul lato mandrino.

Uso:

Per il montaggio successivo di mandrino autocentrante con attacco cilindrico a norma DIN 6350 A. **I mandrini autocentranti con cono corto sono da preferire per la loro minore sporgenza.**

Portamandrino **DIN 55027** oppure ISO 702/III (uguale alla norma precedente **DIN 55022**) con prigionieri e dadi di spallamento.

Materiale:

Acciaio C45

Descrizione tecnica

Spessore B	21 mm
Ø Cono d ₂	82,575 mm
Dimensione cono	5
Ø Esterno d ₁	200 mm

Numero di viti prigioniere	4
Tipo di prodotto	Accessori per mandrini autocentranti