


**Flangia mandrino a cono corto DIN 55027, Ø d1 / Cono: 250/6mm****Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 317500 250/6 |
| GTIN | 4019208078717 |
| Classe articolo | 33R |

Descrizione**Esecuzione:**

Lavorata completamente sul lato macchina, tornita in piano sul lato mandrino.

Uso:

Per il montaggio successivo di mandrino autocentrante con attacco cilindrico a norma DIN 6350 A. **I mandrini autocentranti con cono corto sono da preferire per la loro minore sporgenza.**

Portamandrino **DIN 55027** oppure ISO 702/III (uguale alla norma precedente **DIN 55022**) con prigionieri e dadi di spallamento.

Materiale:

Acciaio C45

Descrizione tecnica

| | |
|----------------------------|-----------|
| Ø Cono d ₂ | 106,39 mm |
| Numero di viti prigioniere | 4 |
| Spessore B | 23 mm |
| Dimensione cono | 6 |

| | |
|--------------------------|--------------------------------------|
| Ø Esterno d ₁ | 250 mm |
| Tipo di prodotto | Accessori per mandrini autocentranti |