

Garant**Mandrino portautensili a calettare con foro per lubrorefrigerante, HSK-A 63 extracorto, Ø di serraggio D1: 16mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	308165 16
GTIN	4045197468680
Classe articolo	31A

Descrizione**Esecuzione:**

A partire da Ø di serraggio D₁ 6 mm con fori filettati per viti di equilibratura.

- **Acciaio resistente alle alte temperature.**
- **Dim. 3 – 5 per metallo duro, a partire da Dim. 6 per HSS e HM.**
- **Con foro Balluffchip / RFID.**

GARANT: Superfici funzionali HSK rettificate. **Tutti i codoli con tornitura dura (silenziosità!).**

Extracorto: maggiore stabilità e resistenza alle vibrazioni. Migliore durata dell'utensile e qualità della superficie. Non è possibile regolare la lunghezza.

Con **fori per il lubrorefrigerante** filettati e chiudibili.

Uso:

- **Per il serraggio di frese e punte con codolo cilindrico con tolleranza h6.**
- **Per apparecchi di calettamento induttivo, a caldo e a contatto.**

Fornitura:

Nei mandrini con regolazione della lunghezza inclusa vite di regolazione della lunghezza (a partire da Ø di serraggio D₁ 6 mm).

Accessori speciali:

Raccordo per lubrorefrigerante n. art. 309880, chiave a bussola n. art. 309890, prolunga per mandrini portautensili n. art. 302410 – 302416, apparecchi per calettamento n. art. 354210 – 354450, set di viti di equilibratura n. art. 309906 180.

Descrizione tecnica

Ø Attacco D ₁	16 mm
Sporgenza totale Dim. A	75 mm
Ø D ₂	29 mm
Ø Esterno D	37 mm
Foro per il lubrorefrigerante	richiudibile
Adattatore	HSK-A 63 extracorto
Norma attacco	ISO 12164-1
Norma attacco	DIN 69893
Forma	A
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 2,5 con 25000 min ⁻¹
Precisione della concentricità radiale	≤ 3 µm
Strategia di truciatura	HSC
Strategia di truciatura	HPC
Tipo di prodotto	Mandrino portautensili a calettare

Accessori

Adattatore di raffreddamento lungo 4,5° Per Ø attacco 12,1-16 mm	354236 12,1-16
Unità di raffreddamento CU1 Modello CU1	354215 CU1
Adattatore di raffreddamento corto 4,5° Per Ø attacco 12,1-16 mm	354235 12,1-16
Anello intercambiabile per bobina SU1 Per Ø attacco 12-20 mm	354240 12-20
Apparecchio per calettamento a caldo SU1 Modello SU1	354210 SU1
Banco da lavoro	354290