



Mandrino idraulico esecuzione corta, sottile, HSK-A 100, Ø di serraggio D1: 32mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	307525 32
GTIN	2050001653550
Classe articolo	33W

Descrizione

Esecuzione:

- Possibilità di regolazione assiale della lunghezza, corsa di regolazione 10 mm.
- Con foro Balluffchip / RFID.

Uso:

- Elevata capacità di asportazione truciolo (tuttavia non per truciolatura particolarmente pesante).
- Per foratura, alesatura e fresatura.

Accessori speciali:

Bussole di riduzione n. art. 302135 – 302187, raccordo per lubrorefrigerante n. art. 309880, chiave a bussola n. art. 309890, pulitori cilindrici n. art. 343720.

Viti di arresto WTE per serraggio diretto o per l'impiego di bussole di riduzione su richiesta.

Nota:

Dimensione A = 200 mm su richiesta!

Descrizione tecnica

Ø D ₂	63 mm
Ø Attacco D ₁	32 mm
Sporgenza totale Dim. A	110 mm

L ₃	60 mm
Bussola di riduzione adatta	302175; 302180; 302177; 302187
Filettatura M	M16×1
Ø Esterno D	67 mm
Corsa di regolazione V	10 mm
Adattatore	HSK-A 100
Norma attacco	DIN 69893
Norma attacco	ISO 12164-1
Norma attacco	DIN 69882-7
Forma	A
Passaggio interno per LR	sì, con max. 80 bar
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 2,5 con 25000 min ⁻¹
Precisione della concentricità radiale	≤ 3 µm
Strategia di truciolatura	HSC
Foro Balluffchip	sì
Tipo di prodotto	Mandrino idraulico

Accessori

Pulitore cilindricoPlastica Ø Perno guida 32 mm	343720 32
Bussola di riduzione ad intagliocon raffreddamento Ø di serraggio D1 16 mm	302175 16
Bussola di riduzione ad intagliocon raffreddamento Ø di serraggio D1 6 mm	302175 6
Bussola di riduzione ad intagliocon raffreddamento Ø di serraggio D1 8 mm	302175 8
Bussola di riduzione ad intagliocon raffreddamento Ø di serraggio D1 18 mm	302175 18
Bussola di riduzione ad intagliocon raffreddamento Ø di serraggio D1 25 mm	302175 25

Bussola di riduzione ad intaglio con raffreddamento \emptyset di serraggio D1 14 mm

302175 14

Bussola di riduzione ad intaglio con raffreddamento \emptyset di serraggio D1 20 mm

302175 20

Bussola di riduzione ad intaglio con raffreddamento \emptyset di serraggio D1 10 mm

302175 10

Bussola di riduzione ad intaglio con raffreddamento \emptyset di serraggio D1 12 mm

302175 12