

**HAINBUCH****Pinza elastica tornibile, SK 80, Ø Preforo: 8mm**

## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	329946 8
GTIN	2050001924186
Classe articolo	33H

## Descrizione

### Esecuzione:

Pinze elastiche, **profilo tondo, crescente di 0,5 mm o 1 mm. Al momento dell'ordine indicare il Ø di serraggio desiderato.**

Morbidi (durezza ridotta di 40 HRC nel foro) tornibili.

### Uso:

Molteplici campi di impiego: centri di lavoro, macchine di misura o tensionamento pallet.

### Nota:

**Su richiesta pinze di serraggio per profili speciali secondo le vostre esigenze individuali.**

Altre dimensioni del cono, forme (per es. quadro) e pezzi grezzi lavorabili **su richiesta!**

## Descrizione tecnica

Ø Preforo	8 mm
Durezza	60 HR
Profilo	tonda
Lunghezza L	53 mm
Adattatore	SK 80

Tipo di prodotto

Pinza elastica