



Ingrassatore a spinta professionale con boccaglio, Contenuto: 150ml



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	083557 150
GTIN	4024937600276
Classe articolo	08H

Descrizione

Esecuzione:

Presse ad alta pressione zincate di alta qualità **a tenuta stagna**.

Campo d'impiego: Per macchine e veicoli con una ridotta necessità di lubrificazione. Per il trasporto pulito in cassette portautensili o nella vaschetta di utensili accessori su veicoli o macchine. Potenza di alimentazione: max. 0,3 cm³/corsa. Pressione: max. 250 bar. per grassi di media consistenza (classe 2) e oli ad alta viscosità.

Descrizione tecnica

Ø Contenitore ingrassatore	40 mm
Lunghezza complessiva	235 mm
Tipo bocca	Universal / cuspide
Contenuto	150 ml
Materiale contenitore	Acciaio brunito
Pressione di lavoro	250 bar

Tipo di prodotto

Ingrassatore