



Mandrino con pinza di serraggio OZ Forma E3, VDI 40, Modello: 1,5-25



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	319550 1,5-25
GTIN	4045197191434
Classe articolo	32V

Descrizione

Uso:

Prevalentemente per foratura e centratura.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Forma: E

Codice a colori codolo VDI: VDI 40

Pinze serrapezzo: 462 E

Campo di serraggio d_2 : 2 - 25 mm

Giunto di $\varnothing d_6$: 83 mm

l_9 : 75 mm

Descrizione tecnica

l_8	59 mm
Campo di serraggio d_2	2 - 25 mm
Pinze serrapezzo	462 E
l_3	22 mm
Giunto di $\varnothing d_6$	83 mm
\varnothing esterno d_{10}	60 mm
l_9	75 mm

Forma	E
Dimensioni VDI	VDI 40
Codice a colori codolo VDI	VDI 40
Tipo di prodotto	Portautensile con attacco VDI