

HAINBUCH**Morsa MANOK plus, Modello / Dimensioni: RD65****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	329960 RD65
GTIN	2050001925992
Classe articolo	33H

Descrizione**Esecuzione:**

Morsa stazionaria in ghisa monoblocco. Elevata forza di tenuta, precisione e resistenza. Superficie rettificata per montaggio orizzontale, arresto integrato.

Uso:

Versatile, per es. per centri di lavoro, macchine di misura, trapani a colonna, ecc.

Per:

Pinze di serraggio n. art. 329910 – 329946.

Fornitura:

Inclusa 1 chiave di serraggio.

Nota:

Utilizzare il dispositivo di cambio n. art. 329832 Dim. 65.

Descrizione tecnica

Lunghezza L	184 mm
Larghezza B	184 mm
Altezza H	120 mm
Peso	23,5 kg

Dimensione attacco	RD65
Ø Interasse dei fori di fissaggio	126 mm
Ripetibilità	0,01 mm
Distanza foro di fissaggio	126 mm
Forza di serraggio massima	105 kN
Campo di serraggio	4 - 65 mm
Asta di profondità	92 mm
Tolleranza misura cava	20 H7
Tipo di prodotto	Morsa

Accessori

Pinza elastica con scanalature trasversali e longitudinali Ø di serraggio (a misure crescenti di 0,5 mm) 21,5 mm	329934 21,5
Pinza elastica con scanalature trasversali Ø di serraggio (a misure crescenti di 0,5 mm) 9 mm	329932 9
Pinza elastica con scanalature trasversali e longitudinali Ø di serraggio (a misure crescenti di 0,5 mm) 52 mm	329934 52
Pinza elastica liscia Ø di serraggio (a misure crescenti di 0,5 mm) 56 mm	329930 56
Pinza elastica liscia Ø di serraggio (a misure crescenti di 0,5 mm) 26,5 mm	329930 26,5
Pinza elastica con scanalature trasversali e longitudinali Ø di serraggio (a misure crescenti di 0,5 mm) 55,5 mm	329934 55,5
Pinza elastica liscia Ø di serraggio (a misure crescenti di 0,5 mm) 31 mm	329930 31
Pinza elastica con scanalature trasversali e longitudinali Ø di serraggio (a misure crescenti di 0,5 mm) 29,5 mm	329934 29,5
Pinza elastica con scanalature trasversali e longitudinali Ø di serraggio (a misure crescenti di 0,5 mm) 22 mm	329934 22
Pinza elastica con scanalature trasversali e longitudinali Ø di serraggio (a misure crescenti di 0,5 mm) 31,5 mm	329934 31,5

Pinza elastica con scanalature trasversali e longitudinali Ø di serraggio (a misure crescenti di 0,5 mm) 56,5 mm	329934 56,5
Pinza elastica con scanalature trasversali e longitudinali Ø di serraggio (a misure crescenti di 0,5 mm) 20,5 mm	329934 20,5
Pinza elastica con scanalature trasversali e longitudinali Ø di serraggio (a misure crescenti di 0,5 mm) 26,5 mm	329934 26,5
Pinza elastica liscia Ø di serraggio (a misure crescenti di 0,5 mm) 59,5 mm	329930 59,5
Pinza elastica liscia Ø di serraggio (a misure crescenti di 0,5 mm) 53 mm	329930 53
Pinza elastica liscia Ø di serraggio (a misure crescenti di 0,5 mm) 24 mm	329930 24
Pinza elastica liscia Ø di serraggio (a misure crescenti di 0,5 mm) 39,5 mm	329930 39,5
Pinza elastica con scanalature trasversali Ø di serraggio (a misure crescenti di 0,5 mm) 8,5 mm	329932 8,5
Pinza elastica liscia Ø di serraggio (a misure crescenti di 0,5 mm) 10,5 mm	329930 10,5
Pinza elastica con scanalature trasversali e longitudinali Ø di serraggio (a misure crescenti di 0,5 mm) 11 mm	329934 11
Pinza elastica con scanalature trasversali e longitudinali Ø di serraggio (a misure crescenti di 0,5 mm) 33,5 mm	329934 33,5
Pinza elastica liscia Ø di serraggio (a misure crescenti di 0,5 mm) 34 mm	329930 34
Pinza elastica liscia Ø di serraggio (a misure crescenti di 0,5 mm) 46,5 mm	329930 46,5
Pinza elastica liscia Ø di serraggio (a misure crescenti di 0,5 mm) 55 mm	329930 55
Pinza elastica con scanalature trasversali e longitudinali Ø di serraggio (a misure crescenti di 0,5 mm) 62 mm	329934 62
Pinza elastica liscia Ø di serraggio (a misure crescenti di 0,5 mm) 4 mm	329930 4
Pinza elastica con scanalature trasversali e longitudinali Ø di serraggio (a misure crescenti di 0,5 mm) 43 mm	329934 43
	329930 21

Pinza elasticaliscia Ø di serraggio (a misure crescenti di 0,5 mm) 21 mm

Pinza elasticaliscia Ø di serraggio (a misure crescenti di 0,5 mm) 16 mm

329930 16

Pinza elasticaliscia Ø di serraggio (a misure crescenti di 0,5 mm) 11 mm

329930 11

Pinza elasticaliscia Ø di serraggio (a misure crescenti di 0,5 mm) 52 mm

329930 52

Pinza elasticacon scanalature trasversali e longitudinali Ø di serraggio (a misure crescenti di 0,5 mm) 42,5 mm

329934 42,5

Pinza elasticacon scanalature trasversali e longitudinali Ø di serraggio (a misure crescenti di 0,5 mm) 46 mm

329934 46

Pinza elasticaliscia Ø di serraggio (a misure crescenti di 0,5 mm) 31,5 mm

329930 31,5

Pinza elasticaliscia Ø di serraggio (a misure crescenti di 0,5 mm) 5 mm

329930 5

Pinza elasticaliscia Ø di serraggio (a misure crescenti di 0,5 mm) 12,5 mm

329930 12,5

Pinza elasticaliscia Ø di serraggio (a misure crescenti di 0,5 mm) 22 mm

329930 22

Pinza elasticaliscia Ø di serraggio (a misure crescenti di 0,5 mm) 37 mm

329930 37

Pinza elasticaliscia Ø di serraggio (a misure crescenti di 0,5 mm) 55,5 mm

329930 55,5

Pinza elasticacon scanalature trasversali e longitudinali Ø di serraggio (a misure crescenti di 0,5 mm) 19 mm

329934 19

Pinza elasticacon scanalature trasversali e longitudinali Ø di serraggio (a misure crescenti di 0,5 mm) 63,5 mm

329934 63,5

Pinza elasticacon scanalature trasversali e longitudinali Ø di serraggio (a misure crescenti di 0,5 mm) 60,5 mm

329934 60,5

Pinza elasticatornibile Ø Preforo 40 mm

329936 40

Pinza elasticacon scanalature trasversali e longitudinali Ø di serraggio (a misure crescenti di 0,5 mm) 44,5 mm

329934 44,5

Pinza elasticaliscia Ø di serraggio (a misure crescenti di 0,5 mm) 27 mm

329930 27

Pinza elasticaliscia Ø di serraggio (a misure crescenti di 0,5 mm) 51,5 mm	329930 51,5
Pinza elasticacon scanalature trasversali e longitudinali Ø di serraggio (a misure crescenti di 0,5 mm) 23 mm	329934 23
Pinza elasticaliscia Ø di serraggio (a misure crescenti di 0,5 mm) 39 mm	329930 39
Pinza elasticacon scanalature trasversali e longitudinali Ø di serraggio (a misure crescenti di 0,5 mm) 31 mm	329934 31
Pinza elasticaliscia Ø di serraggio (a misure crescenti di 0,5 mm) 13,5 mm	329930 13,5
Pinza elasticaliscia Ø di serraggio (a misure crescenti di 0,5 mm) 54 mm	329930 54
Pinza elasticaliscia Ø di serraggio (a misure crescenti di 0,5 mm) 60 mm	329930 60
Pinza elasticaliscia Ø di serraggio (a misure crescenti di 0,5 mm) 49,5 mm	329930 49,5
Pinza elasticaliscia Ø di serraggio (a misure crescenti di 0,5 mm) 11,5 mm	329930 11,5
Pinza elasticacon scanalature trasversali e longitudinali Ø di serraggio (a misure crescenti di 0,5 mm) 33 mm	329934 33
Pinza elasticaliscia Ø di serraggio (a misure crescenti di 0,5 mm) 18 mm	329930 18
Pinza elasticaliscia Ø di serraggio (a misure crescenti di 0,5 mm) 62,5 mm	329930 62,5
Pinza elasticaliscia Ø di serraggio (a misure crescenti di 0,5 mm) 46 mm	329930 46
Pinza elasticacon scanalature trasversali e longitudinali Ø di serraggio (a misure crescenti di 0,5 mm) 39,5 mm	329934 39,5
Pinza elasticacon scanalature trasversali e longitudinali Ø di serraggio (a misure crescenti di 0,5 mm) 57,5 mm	329934 57,5
Pinza elasticaliscia Ø di serraggio (a misure crescenti di 0,5 mm) 23 mm	329930 23
Pinza elasticacon scanalature trasversali e longitudinali Ø di serraggio (a misure crescenti di 0,5 mm) 30 mm	329934 30
	329934 18

Pinza elastica con scanalature trasversali e longitudinali Ø di serraggio (a misure crescenti di 0,5 mm) 18 mm

Pinza elastica con scanalature trasversali e longitudinali Ø di serraggio (a misure crescenti di 0,5 mm) 34 mm

329934 34

Pinza elastica liscia Ø di serraggio (a misure crescenti di 0,5 mm) 38,5 mm

329930 38,5

Pinza elastica liscia Ø di serraggio (a misure crescenti di 0,5 mm) 32,5 mm

329930 32,5

Pinza elastica liscia Ø di serraggio (a misure crescenti di 0,5 mm) 23,5 mm

329930 23,5

Pinza elastica liscia Ø di serraggio (a misure crescenti di 0,5 mm) 42 mm

329930 42

Pinza elastica liscia Ø di serraggio (a misure crescenti di 0,5 mm) 13 mm

329930 13

Pinza elastica liscia Ø di serraggio (a misure crescenti di 0,5 mm) 36,5 mm

329930 36,5

Pinza elastica con scanalature trasversali e longitudinali Ø di serraggio (a misure crescenti di 0,5 mm) 32 mm

329934 32

Pinza elastica con scanalature trasversali e longitudinali Ø di serraggio (a misure crescenti di 0,5 mm) 36,5 mm

329934 36,5

Pinza elastica liscia Ø di serraggio (a misure crescenti di 0,5 mm) 53,5 mm

329930 53,5

Pinza elastica liscia Ø di serraggio (a misure crescenti di 0,5 mm) 40 mm

329930 40

Pinza elastica liscia Ø di serraggio (a misure crescenti di 0,5 mm) 16,5 mm

329930 16,5

Pinza elastica con scanalature trasversali e longitudinali Ø di serraggio (a misure crescenti di 0,5 mm) 57 mm

329934 57

Pinza elastica liscia Ø di serraggio (a misure crescenti di 0,5 mm) 64 mm

329930 64

Pinza elastica liscia Ø di serraggio (a misure crescenti di 0,5 mm) 35,5 mm

329930 35,5

Pinza elastica liscia Ø di serraggio (a misure crescenti di 0,5 mm) 29,5 mm

329930 29,5

329934 53

Pinza elastica con scanalature trasversali e longitudinali Ø di serraggio (a misure crescenti di 0,5 mm) 53 mm

Pinza elastica con scanalature trasversali e longitudinali Ø di serraggio (a misure crescenti di 0,5 mm) 54,5 mm

329934 54,5

Pinza elastica liscia Ø di serraggio (a misure crescenti di 0,5 mm) 25,5 mm

329930 25,5

Pinza elastica liscia Ø di serraggio (a misure crescenti di 0,5 mm) 58,5 mm

329930 58,5

Pinza elastica con scanalature trasversali e longitudinali Ø di serraggio (a misure crescenti di 0,5 mm) 58,5 mm

329934 58,5

Pinza elastica con scanalature trasversali e longitudinali Ø di serraggio (a misure crescenti di 0,5 mm) 53,5 mm

329934 53,5

Pinza elastica con scanalature trasversali e longitudinali Ø di serraggio (a misure crescenti di 0,5 mm) 15,5 mm

329934 15,5

Pinza elastica con scanalature trasversali Ø di serraggio (a misure crescenti di 0,5 mm) 10 mm

329932 10

Pinza elastica con scanalature trasversali e longitudinali Ø di serraggio (a misure crescenti di 0,5 mm) 38 mm

329934 38

Pinza elastica con scanalature trasversali e longitudinali Ø di serraggio (a misure crescenti di 0,5 mm) 61 mm

329934 61

Pinza elastica liscia Ø di serraggio (a misure crescenti di 0,5 mm) 29 mm

329930 29

Pinza elastica liscia Ø di serraggio (a misure crescenti di 0,5 mm) 61,5 mm

329930 61,5

Pinza elastica con scanalature trasversali e longitudinali Ø di serraggio (a misure crescenti di 0,5 mm) 60 mm

329934 60

Pinza elastica liscia Ø di serraggio (a misure crescenti di 0,5 mm) 21,5 mm

329930 21,5

Pinza elastica liscia Ø di serraggio (a misure crescenti di 0,5 mm) 34,5 mm

329930 34,5

Pinza elastica con scanalature trasversali e longitudinali Ø di serraggio (a misure crescenti di 0,5 mm) 48 mm

329934 48

Pinza elastica liscia Ø di serraggio (a misure crescenti di 0,5 mm) 52,5 mm

329930 52,5

329934 65

Pinza elasticacon scanalature trasversali e longitudinali Ø di serraggio (a misure crescenti di 0,5 mm) 65 mm

Pinza elasticaliscia Ø di serraggio (a misure crescenti di 0,5 mm) 48,5 mm

329930 48,5

Pinza elasticacon scanalature trasversali e longitudinali Ø di serraggio (a misure crescenti di 0,5 mm) 61,5 mm

329934 61,5

Pinza elasticacon scanalature trasversali e longitudinali Ø di serraggio (a misure crescenti di 0,5 mm) 54 mm

329934 54

Pinza elasticaliscia Ø di serraggio (a misure crescenti di 0,5 mm) 62 mm

329930 62

Pinza elasticaliscia Ø di serraggio (a misure crescenti di 0,5 mm) 28 mm

329930 28

Pinza elasticaliscia Ø di serraggio (a misure crescenti di 0,5 mm) 56,5 mm

329930 56,5

Pinza elasticacon scanalature trasversali e longitudinali Ø di serraggio (a misure crescenti di 0,5 mm) 45,5 mm

329934 45,5

Pinza elasticacon scanalature trasversali e longitudinali Ø di serraggio (a misure crescenti di 0,5 mm) 25 mm

329934 25

Pinza elasticaliscia Ø di serraggio (a misure crescenti di 0,5 mm) 51 mm

329930 51

Pinza elasticaliscia Ø di serraggio (a misure crescenti di 0,5 mm) 44 mm

329930 44

Pinza elasticaliscia Ø di serraggio (a misure crescenti di 0,5 mm) 38 mm

329930 38

Pinza elasticaliscia Ø di serraggio (a misure crescenti di 0,5 mm) 42,5 mm

329930 42,5

Pinza elasticaliscia Ø di serraggio (a misure crescenti di 0,5 mm) 57,5 mm

329930 57,5

Pinza elasticaliscia Ø di serraggio (a misure crescenti di 0,5 mm) 7,5 mm

329930 7,5

Pinza elasticatorribile Ø Preforo 20 mm

329936 20

Pinza elasticaliscia Ø di serraggio (a misure crescenti di 0,5 mm) 33 mm

329930 33

Pinza elasticacon scanalature trasversali e longitudinali Ø di serraggio (a misure crescenti di 0,5 mm) 43,5 mm

329934 43,5

Pinza elasticaliscia Ø di serraggio (a misure crescenti di 0,5 mm) 9 mm	329930 9
Pinza elasticacon scanalature trasversali e longitudinali Ø di serraggio (a misure crescenti di 0,5 mm) 28 mm	329934 28
Pinza elasticacon scanalature trasversali e longitudinali Ø di serraggio (a misure crescenti di 0,5 mm) 59,5 mm	329934 59,5
Pinza elasticaliscia Ø di serraggio (a misure crescenti di 0,5 mm) 24,5 mm	329930 24,5
Pinza elasticacon scanalature trasversali e longitudinali Ø di serraggio (a misure crescenti di 0,5 mm) 21 mm	329934 21
Pinza elasticaliscia Ø di serraggio (a misure crescenti di 0,5 mm) 49 mm	329930 49
Pinza elasticaliscia Ø di serraggio (a misure crescenti di 0,5 mm) 58 mm	329930 58
Pinza elasticaliscia Ø di serraggio (a misure crescenti di 0,5 mm) 8,5 mm	329930 8,5
Pinza elasticacon scanalature trasversali e longitudinali Ø di serraggio (a misure crescenti di 0,5 mm) 37 mm	329934 37
Pinza elasticacon scanalature trasversali e longitudinali Ø di serraggio (a misure crescenti di 0,5 mm) 51 mm	329934 51
Pinza elasticaliscia Ø di serraggio (a misure crescenti di 0,5 mm) 12 mm	329930 12
Pinza elasticacon scanalature trasversali e longitudinali Ø di serraggio (a misure crescenti di 0,5 mm) 12 mm	329934 12
Pinza elasticacon scanalature trasversali e longitudinali Ø di serraggio (a misure crescenti di 0,5 mm) 13 mm	329934 13
Pinza elasticacon scanalature trasversali e longitudinali Ø di serraggio (a misure crescenti di 0,5 mm) 32,5 mm	329934 32,5
Pinza elasticaliscia Ø di serraggio (a misure crescenti di 0,5 mm) 63,5 mm	329930 63,5
Pinza elasticacon scanalature trasversali e longitudinali Ø di serraggio (a misure crescenti di 0,5 mm) 27 mm	329934 27
Pinza elasticaliscia Ø di serraggio (a misure crescenti di 0,5 mm) 4,5 mm	329930 4,5
	329934 35

Pinza elastica con scanalature trasversali e longitudinali Ø di serraggio (a misure crescenti di 0,5 mm) 35 mm

Pinza elastica con scanalature trasversali e longitudinali Ø di serraggio (a misure crescenti di 0,5 mm) 34,5 mm

329934 34,5

Pinza elastica con scanalature trasversali e longitudinali Ø di serraggio (a misure crescenti di 0,5 mm) 30,5 mm

329934 30,5

Pinza elastica liscia Ø di serraggio (a misure crescenti di 0,5 mm) 19,5 mm

329930 19,5

Pinza elastica liscia Ø di serraggio (a misure crescenti di 0,5 mm) 6,5 mm

329930 6,5

Pinza elastica con scanalature trasversali e longitudinali Ø di serraggio (a misure crescenti di 0,5 mm) 17 mm

329934 17

Pinza elastica liscia Ø di serraggio (a misure crescenti di 0,5 mm) 48 mm

329930 48

Pinza elastica liscia Ø di serraggio (a misure crescenti di 0,5 mm) 43 mm

329930 43

Pinza elastica liscia Ø di serraggio (a misure crescenti di 0,5 mm) 47 mm

329930 47

Pinza elastica liscia Ø di serraggio (a misure crescenti di 0,5 mm) 7 mm

329930 7

Pinza elastica liscia Ø di serraggio (a misure crescenti di 0,5 mm) 47,5 mm

329930 47,5

Pinza elastica con scanalature trasversali e longitudinali Ø di serraggio (a misure crescenti di 0,5 mm) 44 mm

329934 44

Pinza elastica con scanalature trasversali Ø di serraggio (a misure crescenti di 0,5 mm) 8 mm

329932 8

Pinza elastica con scanalature trasversali e longitudinali Ø di serraggio (a misure crescenti di 0,5 mm) 59 mm

329934 59

Pinza elastica liscia Ø di serraggio (a misure crescenti di 0,5 mm) 57 mm

329930 57

Pinza elastica liscia Ø di serraggio (a misure crescenti di 0,5 mm) 54,5 mm

329930 54,5

Pinza elastica liscia Ø di serraggio (a misure crescenti di 0,5 mm) 5,5 mm

329930 5,5

329934 14

Pinza elasticacon scanalature trasversali e longitudinali Ø di serraggio (a misure crescenti di 0,5 mm) 14 mm	
Pinza elasticaliscia Ø di serraggio (a misure crescenti di 0,5 mm) 9,5 mm	329930 9,5
Pinza elasticatorribile Ø Preforo 5 mm	329936 5
Pinza elasticaliscia Ø di serraggio (a misure crescenti di 0,5 mm) 10 mm	329930 10
Pinza elasticacon scanalature trasversali e longitudinali Ø di serraggio (a misure crescenti di 0,5 mm) 11,5 mm	329934 11,5
Pinza elasticacon scanalature trasversali e longitudinali Ø di serraggio (a misure crescenti di 0,5 mm) 48,5 mm	329934 48,5
Pinza elasticaliscia Ø di serraggio (a misure crescenti di 0,5 mm) 50,5 mm	329930 50,5
Pinza elasticacon scanalature trasversali e longitudinali Ø di serraggio (a misure crescenti di 0,5 mm) 50,5 mm	329934 50,5
Pinza elasticaliscia Ø di serraggio (a misure crescenti di 0,5 mm) 15 mm	329930 15
Pinza elasticaliscia Ø di serraggio (a misure crescenti di 0,5 mm) 32 mm	329930 32
Pinza elasticacon scanalature trasversali e longitudinali Ø di serraggio (a misure crescenti di 0,5 mm) 19,5 mm	329934 19,5
Pinza elasticacon scanalature trasversali e longitudinali Ø di serraggio (a misure crescenti di 0,5 mm) 56 mm	329934 56
Pinza elasticaliscia Ø di serraggio (a misure crescenti di 0,5 mm) 17,5 mm	329930 17,5
Pinza elasticaliscia Ø di serraggio (a misure crescenti di 0,5 mm) 28,5 mm	329930 28,5
Pinza elasticacon scanalature trasversali e longitudinali Ø di serraggio (a misure crescenti di 0,5 mm) 64,5 mm	329934 64,5
Pinza elasticacon scanalature trasversali e longitudinali Ø di serraggio (a misure crescenti di 0,5 mm) 47,5 mm	329934 47,5
Pinza elasticaliscia Ø di serraggio (a misure crescenti di 0,5 mm) 45 mm	329930 45
Pinza elasticaliscia Ø di serraggio (a misure crescenti di 0,5 mm) 18,5 mm	329930 18,5

Pinza elastica con scanalature trasversali e longitudinali Ø di serraggio (a misure crescenti di 0,5 mm) 42 mm	329934 42
Pinza elastica con scanalature trasversali e longitudinali Ø di serraggio (a misure crescenti di 0,5 mm) 24,5 mm	329934 24,5
Pinza elastica con scanalature trasversali e longitudinali Ø di serraggio (a misure crescenti di 0,5 mm) 41 mm	329934 41
Pinza elastica con scanalature trasversali e longitudinali Ø di serraggio (a misure crescenti di 0,5 mm) 52,5 mm	329934 52,5
Pinza elastica con scanalature trasversali e longitudinali Ø di serraggio (a misure crescenti di 0,5 mm) 20 mm	329934 20
Pinza elastica liscia Ø di serraggio (a misure crescenti di 0,5 mm) 40,5 mm	329930 40,5
Pinza elastica liscia Ø di serraggio (a misure crescenti di 0,5 mm) 30,5 mm	329930 30,5
Pinza elastica liscia Ø di serraggio (a misure crescenti di 0,5 mm) 41,5 mm	329930 41,5
Pinza elastica con scanalature trasversali e longitudinali Ø di serraggio (a misure crescenti di 0,5 mm) 51,5 mm	329934 51,5
Pinza elastica liscia Ø di serraggio (a misure crescenti di 0,5 mm) 33,5 mm	329930 33,5
Pinza elastica liscia Ø di serraggio (a misure crescenti di 0,5 mm) 37,5 mm	329930 37,5
Pinza elastica con scanalature trasversali e longitudinali Ø di serraggio (a misure crescenti di 0,5 mm) 27,5 mm	329934 27,5
Pinza elastica liscia Ø di serraggio (a misure crescenti di 0,5 mm) 14,5 mm	329930 14,5
Pinza elastica con scanalature trasversali e longitudinali Ø di serraggio (a misure crescenti di 0,5 mm) 36 mm	329934 36
Pinza elastica con scanalature trasversali e longitudinali Ø di serraggio (a misure crescenti di 0,5 mm) 35,5 mm	329934 35,5
Pinza elastica con scanalature trasversali e longitudinali Ø di serraggio (a misure crescenti di 0,5 mm) 46,5 mm	329934 46,5
Pinza elastica con scanalature trasversali e longitudinali Ø di serraggio (a misure crescenti di 0,5 mm) 47 mm	329934 47
	329930 61

Pinza elasticaliscia Ø di serraggio (a misure crescenti di 0,5 mm) 61 mm

Pinza elasticacon scanalature trasversali e longitudinali Ø di serraggio (a misure crescenti di 0,5 mm) 29 mm

329934 29

Pinza elasticacon scanalature trasversali e longitudinali Ø di serraggio (a misure crescenti di 0,5 mm) 23,5 mm

329934 23,5

Pinza elasticaliscia Ø di serraggio (a misure crescenti di 0,5 mm) 35 mm

329930 35

Pinza elasticacon scanalature trasversali e longitudinali Ø di serraggio (a misure crescenti di 0,5 mm) 16 mm

329934 16

Pinza elasticaliscia Ø di serraggio (a misure crescenti di 0,5 mm) 65 mm

329930 65

Pinza elasticacon scanalature trasversali e longitudinali Ø di serraggio (a misure crescenti di 0,5 mm) 25,5 mm

329934 25,5

Pinza elasticacon scanalature trasversali e longitudinali Ø di serraggio (a misure crescenti di 0,5 mm) 63 mm

329934 63

Pinza elasticaliscia Ø di serraggio (a misure crescenti di 0,5 mm) 44,5 mm

329930 44,5

Pinza elasticacon scanalature trasversali e longitudinali Ø di serraggio (a misure crescenti di 0,5 mm) 24 mm

329934 24

Pinza elasticacon scanalature trasversali e longitudinali Ø di serraggio (a misure crescenti di 0,5 mm) 37,5 mm

329934 37,5

Pinza elasticacon scanalature trasversali e longitudinali Ø di serraggio (a misure crescenti di 0,5 mm) 16,5 mm

329934 16,5

Pinza elasticacon scanalature trasversali e longitudinali Ø di serraggio (a misure crescenti di 0,5 mm) 49 mm

329934 49

Pinza elasticacon scanalature trasversali e longitudinali Ø di serraggio (a misure crescenti di 0,5 mm) 14,5 mm

329934 14,5

Pinza elasticacon scanalature trasversali e longitudinali Ø di serraggio (a misure crescenti di 0,5 mm) 12,5 mm

329934 12,5

Pinza elasticacon scanalature trasversali e longitudinali Ø di serraggio (a misure crescenti di 0,5 mm) 38,5 mm

329934 38,5

Pinza elasticaliscia Ø di serraggio (a misure crescenti di 0,5 mm) 20,5 mm

329930 20,5

329930 60,5

Pinza elasticaliscia Ø di serraggio (a misure crescenti di 0,5 mm) 60,5 mm

Pinza elasticaliscia Ø di serraggio (a misure crescenti di 0,5 mm) 59 mm

329930 59

Pinza elasticacon scanalature trasversali e longitudinali Ø di serraggio (a misure crescenti di 0,5 mm) 15 mm

329934 15

Pinza elasticacon scanalature trasversali e longitudinali Ø di serraggio (a misure crescenti di 0,5 mm) 18,5 mm

329934 18,5

Pinza elasticatornibile Ø Preforo 8 mm

329936 8

Pinza elasticaliscia Ø di serraggio (a misure crescenti di 0,5 mm) 6 mm

329930 6

Pinza elasticacon scanalature trasversali e longitudinali Ø di serraggio (a misure crescenti di 0,5 mm) 49,5 mm

329934 49,5

Pinza elasticaliscia Ø di serraggio (a misure crescenti di 0,5 mm) 36 mm

329930 36

Pinza elasticacon scanalature trasversali e longitudinali Ø di serraggio (a misure crescenti di 0,5 mm) 26 mm

329934 26

Pinza elasticacon scanalature trasversali e longitudinali Ø di serraggio (a misure crescenti di 0,5 mm) 17,5 mm

329934 17,5

Pinza elasticaliscia Ø di serraggio (a misure crescenti di 0,5 mm) 45,5 mm

329930 45,5

Pinza elasticacon scanalature trasversali e longitudinali Ø di serraggio (a misure crescenti di 0,5 mm) 28,5 mm

329934 28,5

Pinza elasticacon scanalature trasversali e longitudinali Ø di serraggio (a misure crescenti di 0,5 mm) 39 mm

329934 39

Pinza elasticaliscia Ø di serraggio (a misure crescenti di 0,5 mm) 43,5 mm

329930 43,5

Pinza elasticaliscia Ø di serraggio (a misure crescenti di 0,5 mm) 22,5 mm

329930 22,5

Pinza elasticaliscia Ø di serraggio (a misure crescenti di 0,5 mm) 27,5 mm

329930 27,5

Pinza elasticaliscia Ø di serraggio (a misure crescenti di 0,5 mm) 14 mm

329930 14

Pinza elasticacon scanalature trasversali e longitudinali Ø di serraggio (a misure crescenti di 0,5 mm) 55 mm

329934 55

Pinza elasticaliscia Ø di serraggio (a misure crescenti di 0,5 mm) 25 mm	329930 25
Pinza elasticaliscia Ø di serraggio (a misure crescenti di 0,5 mm) 26 mm	329930 26
Pinza elasticacon scanalature trasversali e longitudinali Ø di serraggio (a misure crescenti di 0,5 mm) 58 mm	329934 58
Pinza elasticaliscia Ø di serraggio (a misure crescenti di 0,5 mm) 50 mm	329930 50
Pinza elasticacon scanalature trasversali e longitudinali Ø di serraggio (a misure crescenti di 0,5 mm) 41,5 mm	329934 41,5
Pinza elasticacon scanalature trasversali e longitudinali Ø di serraggio (a misure crescenti di 0,5 mm) 40 mm	329934 40
Pinza elasticaliscia Ø di serraggio (a misure crescenti di 0,5 mm) 41 mm	329930 41
Pinza elasticacon scanalature trasversali e longitudinali Ø di serraggio (a misure crescenti di 0,5 mm) 13,5 mm	329934 13,5
Pinza elasticaliscia Ø di serraggio (a misure crescenti di 0,5 mm) 64,5 mm	329930 64,5
Pinza elasticaliscia Ø di serraggio (a misure crescenti di 0,5 mm) 15,5 mm	329930 15,5
Pinza elasticaliscia Ø di serraggio (a misure crescenti di 0,5 mm) 8 mm	329930 8
Pinza elasticaliscia Ø di serraggio (a misure crescenti di 0,5 mm) 30 mm	329930 30
Pinza elasticacon scanalature trasversali e longitudinali Ø di serraggio (a misure crescenti di 0,5 mm) 22,5 mm	329934 22,5
Pinza elasticaliscia Ø di serraggio (a misure crescenti di 0,5 mm) 19 mm	329930 19
Pinza elasticacon scanalature trasversali e longitudinali Ø di serraggio (a misure crescenti di 0,5 mm) 45 mm	329934 45
Pinza elasticaliscia Ø di serraggio (a misure crescenti di 0,5 mm) 63 mm	329930 63
Pinza elasticacon scanalature trasversali e longitudinali Ø di serraggio (a misure crescenti di 0,5 mm) 40,5 mm	329934 40,5
	329930 20

Pinza elastica liscia Ø di serraggio (a misure crescenti di 0,5 mm) 20 mm

Pinza elastica con scanalature trasversali e longitudinali Ø di serraggio (a misure crescenti di 0,5 mm) 50 mm

329934 50

Pinza elastica con scanalature trasversali e longitudinali Ø di serraggio (a misure crescenti di 0,5 mm) 64 mm

329934 64

Pinza elastica liscia Ø di serraggio (a misure crescenti di 0,5 mm) 17 mm

329930 17

Pinza elastica con scanalature trasversali Ø di serraggio (a misure crescenti di 0,5 mm) 9,5 mm

329932 9,5

Pinza elastica con scanalature trasversali e longitudinali Ø di serraggio (a misure crescenti di 0,5 mm) 62,5 mm

329934 62,5