

**Attacco per pinze serrapezzo VARIA VX3, VX3, per Dim. pinza ER: 20****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	319802 20
GTIN	2050001742582
Classe articolo	33E

**Descrizione****Esecuzione:**

**VX** – Serraggio a tre per una maggior trasmissione delle forze. **Resistenza di coppia fino a 200 Nm tramite il poligono.**

**Vantaggi:**

- **Cambio rapido mediante un solo punto di bloccaggio, quindi senza rischio di infortunio.**
- **Gli utensili da taglio sono già preasettati sulla macchina.**
- **Struttura corta – bassi costi dei pezzi.**

**Uso:**

Prevalentemente per foratura e centratura.

**Nota:**

Coppia di serraggio massima per VX3 e VX4 a 5,7 Nm, ottenibile con chiave dinamometrica adatta n. art. 211750 Dim. 5,7. La coppia di serraggio massima per V5 è 10 Nm. Non ruotare sopra la battuta allentando gli inserti. Per la pulizia di supporti portautensili e inserti intercambiabili Varia consigliamo l'uso di EWS Clean e del set di pulizia.

**Descrizione tecnica**

Sporgenza totale Dim. A	27 mm
Per pinze di serraggio ER	20
Ø Esterno D	34 mm

Adattatore	VX3
Tipo di prodotto	Mandrini a pinza