



## Ingrassatore a spinta professionale K100 con cartuccia avvitabile, Modello: 1



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	083558 1
GTIN	4024937406267
Classe articolo	08H

### Descrizione

#### Esecuzione:

**Ingrassatori a spinta professionali versatili con cartuccia avvitabile** in plastica resistente alle alte temperature. Controllo ottico del livello di riempimento. **Caricamento e rimozione della cartuccia di grasso semplici, rapidi e assolutamente puliti.** Adatti per grassi di media consistenza (classe 2) e oli ad alta viscosità. **Ideale per qualsiasi valigetta per attrezzi e carrello portautensili per officina.**

### Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva	228 mm
Ø Contenitore ingrassatore	38 mm
Tipo bocca	Universale
Materiale contenitore	Plastica resistente al calore
Tipo di prodotto	Ingrassatore

---

## Accessori

Cartucce di lubrificanti multiuso avvitabili Modello UNI

083559 UNI