

AEG

Trapano a percussione, Modello: SB2E850R



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	075610 SB2E850R
GTIN	4002395294152
Classe articolo	07A

Descrizione

Esecuzione:

Potente **trapano a percussione** con

- **Rotazione oraria/antioraria.**
- **Giunto a frizione di sicurezza.**
- **Mandrino autoserrante in metallo FIXTEC.**
- **Ingranaggio epicicloidale a 2 velocità per una coppia elevata e un adattamento ottimale al materiale.**

Trapano a percussione compatto e potente da 850 W.

Vantaggi:

Mandrino autoserrante FIXTEC in metallo.

Fornitura:

Incluso mandrino autoserrante in metallo 1,5 – 13 mm, impugnatura supplementare, battuta profondità di foratura, valigetta di trasporto.

Nota:

Pinze serrapunta adatte: consultare Gruppo 34.

Descrizione tecnica

Numero massimo giri 2 velocità	3200 min ⁻¹
Vibrazione massima a norma EN	13,7 m/s ²
Potenza assorbita	850 W
Denominazione originale prodotto	SB2E850R
Peso	2,8 kg
Coppia massima	56 Nm
Ø Massimo punta elicoidale per legno	40 mm
Ø Massimo punta elicoidale per acciaio	13 mm
Campo di serraggio mandrino autoserrante	1,5 - 13 mm
Numero massimo giri 1 velocità	1000 min ⁻¹
Ø Massimo punta elicoidale per calcestruzzo	20 mm
Imballaggio	Valigetta di trasporto
Alimentazione	Alimentazione di rete
adatto per materiale	Acciaio
adatto per materiale	Pietra
adatto per materiale	Calcestruzzo
adatto per materiale	Lavori di muratura
Tipo di prodotto	Trapano a percussione