



## Supporto assiale mandrino portafresa VARIA VX4, VX4, Mandrino di Ø d1: 22mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	319838 22
GTIN	2050001743510
Classe articolo	33E

### Descrizione

#### Esecuzione:

**VX** – Serraggio a tre punti per una maggior trasmissione delle forze. **Resistenza di coppia fino a 200 Nm tramite il poligono.**

#### Vantaggi:

- **Cambio rapido mediante un solo punto di bloccaggio, quindi senza rischio di infortunio.**
- **Gli utensili da taglio sono già preasettati sulla macchina.**
- **Struttura corta – bassi costi dei pezzi.**

#### Uso:

**Con chiavetta.** Per frese con scanalature longitudinali e trasversali.

#### Nota:

Passaggio interno LR su richiesta.

Coppia di serraggio massima per VX3 e VX4 a 5,7 Nm, ottenibile con chiave dinamometrica adatta n. art. 211750 Dim. 5,7. Coppia di serraggio massima V5 a 10 Nm. Non ruotare sopra la battuta allentando gli inserti. Per la pulizia di supporti portautensili e inserti intercambiabili Varia consigliamo l'uso di EWS Clean e del set di pulizia.

### Descrizione tecnica

Giunto di larghezza L <sub>5</sub>	4 mm
Lunghezza mandrino portafresa L <sub>4</sub>	27 mm

Mandrino di $\varnothing d_1$	22 mm
Adattatore	VX4
Tipo di prodotto	Attacchi frese