

**EWS**
**Supporto assiale mandrino portafresa VARIA, V5, Mandrino di Ø d1: 16 mm**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	319841 16
GTIN	2050001077998
Classe articolo	33E

**Descrizione**
**Vantaggi:**

- **Cambio rapido mediante un solo punto di bloccaggio, quindi senza rischio di infortunio.**
- **Gli utensili da taglio sono già preimpostati sulla macchina.**
- **Struttura corta – bassi costi dei pezzi.**

**Uso:**

**Con chiavetta.** Per frese con scanalature longitudinali e trasversali.

**Nota:**

Coppia di serraggio massima per VX3 e VX4 a 5,7 Nm, ottenibile con chiave dinamometrica adatta n. art. 211750 Dim. 5,7. Coppia di serraggio massima per V3, V4 e V5 a 10 Nm. Non ruotare sopra la battuta allentando gli inserti.

Passaggio interno LR su richiesta.

Lungh. mandrino portafresa L<sub>4</sub>: 19 mm

Giunto di larghezza L<sub>5</sub>: 6 mm

**Descrizione tecnica**

Mandrino di Ø d <sub>1</sub>	16 mm
Lungh. mandrino portafresa L <sub>4</sub>	19 mm
Giunto di larghezza L <sub>5</sub>	6 mm
Adattatore	V5

Tipo di prodotto

Attacchi frese