



Ingrassatore a spinta professionale K100 con cartuccia avvvitabile, Modello: 2



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	083558 2
GTIN	4024937406250
Classe articolo	08H

Descrizione

Esecuzione:

Ingrassatori a spinta professionali versatili con cartuccia avvvitabile in plastica resistente alle alte temperature. Controllo ottico del livello di riempimento. **Caricamento e rimozione della cartuccia di grasso semplici, rapidi e assolutamente puliti.** Adatti per grassi di media consistenza (classe 2) e oli ad alta viscosità. **Ideale per qualsiasi valigetta per attrezzi e carrello portautensili per officina.**

Descrizione tecnica

Ø Contenitore ingrassatore	38 mm
Tipo bocca	A punta
Lunghezza complessiva	234 mm
Materiale contenitore	Plastica resistente al calore
Tipo di prodotto	Ingrassatore

Accessori

Cartucce di lubrificanti multiuso avvitabili Modello UNI

083559 UNI