

EWS
Supporto assiale mandrino portafresa VARIA, V5, Mandrino di \varnothing d1: 22 mm

Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 319841 22 |
| GTIN | 2050001078001 |
| Classe articolo | 33E |

Descrizione
Vantaggi:

- **Cambio rapido mediante un solo punto di bloccaggio, quindi senza rischio di infortunio.**
- **Gli utensili da taglio sono già preimpostati sulla macchina.**
- **Struttura corta – bassi costi dei pezzi.**

Uso:

Con chiavetta. Per frese con scanalature longitudinali e trasversali.

Nota:

Coppia di serraggio massima per VX3 e VX4 a 5,7 Nm, ottenibile con chiave dinamometrica adatta n. art. 211750 Dim. 5,7. Coppia di serraggio massima per V3, V4 e V5 a 10 Nm. Non ruotare sopra la battuta allentando gli inserti.

Passaggio interno LR su richiesta.

Lungh. mandrino portafresa L_4 : 21 mm

Giunto di larghezza L_5 : 6 mm

Descrizione tecnica

| | |
|--|-------|
| Mandrino di \varnothing d ₁ | 22 mm |
| Giunto di larghezza L_5 | 6 mm |
| Lungh. mandrino portafresa L_4 | 21 mm |
| Adattatore | V5 |

Tipo di prodotto

Attacchi frese