

**Portalama assiale statico VARIA, VDI / VARIA: 40/V4****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	319852 40/V4
GTIN	4045197317865
Classe articolo	33E

Descrizione**Norma:**

DIN ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 4325, Blatt 2.

Per :

Inserti VARIA n. art. 319801 – 319838, 319872 – 319874.

Ø esterno D: 83 mm

Sporgenza totale Dim. A: 67 mm

Codice a colori codolo VDI: VDI 40

Descrizione tecnica

Sporgenza totale Dim. A	67 mm
Codice a colori codolo VDI	VDI 40
Dim. Varia	V4
Ø esterno D	83 mm
Dimensioni VDI	40
Tipo di prodotto	Portautensile con attacco VDI

