



Trapano con base elettromagnetica, Modello: 727040



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	076520 727040
GTIN	4014586872995
Classe articolo	03F

Descrizione

Esecuzione:

- L'elevata coesione magnetica e l'interruttore di sicurezza consentono di lavorare in sicurezza in qualsiasi posizione.
- Adduzione integrata del lubrorefrigerante per taglio preciso ed elevata durata dell'utensile.
- Comodo display della coesione magnetica.
- Rotazione oraria/antioraria (anche per filettare).
- Struttura dal peso ottimizzato.

Trapano per carotare magnetico a 2 velocità

- Leva di avanzamento montabile su entrambi i lati.
- Elevata coesione magnetica.
- 5 livelli di regolazione della velocità e funzione di memoria del numero di giri.

Trapano a carotare universale per lavori flessibili in officina e in cantiere. Con **codolo MK3** come portautensile universale.

Fornitura:

Inclusi serbatoio del lubrorefrigerante, cinghia, 1x spina di centraggio, raschiatrucioli e valigetta.

Accessori speciali:

Su richiesta.

Nota:

Per punte a carotare in HM e attacchi vedi da n. art. 119000. Attacco QuickIN Max adatto e punta a carotare in metallo duro con diametro max. di 100 mm disponibili su richiesta. Per maschiatura vedi adattatori per bussole porta maschi, n.art. 334644, 334645, 334646. Per bussole porta maschi vedi n.art. 335420, 335430, 335440, 335610, 335620, 335640, 335645, 335647.

Descrizione tecnica

Corsa utile	145 mm
Ø Massimo punta elicoidale per acciaio	23 mm
Peso	13,9 kg
Altezza	730 mm
Ø Preforazione massimo in acciaio	12 - 50 mm
Denominazione originale prodotto	KBM50U
Larghezza base magnetica	90 mm
Potenza assorbita	1200 W
Larghezza	198 mm
Portautensile forma	QuickIN / MK3
Ø Massimo alesatura	23 mm
Lunghezza	311 mm
Lunghezza base magnetica	195 mm
Ø Massimo svasatura	50 mm
Campo numero di giri 2 ^a velocità	260 - 520 min ⁻¹
Tensione di rete	230 V
Campo numero di giri 1 ^a velocità	130 - 260 min ⁻¹
Ø Foro massimo filettatura in acciaio	M16 mm
Alimentazione	Alimentazione di rete
Imballaggio	Valigetta di trasporto
Tipo di prodotto	Trapano con base elettromagnetica

Accessori

Punta a carotare in HMProfondità di taglio 35 mm Ø DC 12 mm	119000 12
Punta a carotare in HMProfondità di taglio 35 mm Ø DC 18 mm	119000 18
Punta a carotare in HMProfondità di taglio 35 mm Ø DC 17 mm	119000 17
Punta a carotare in HMProfondità di taglio 35 mm Ø DC 45 mm	119000 45
Punta a carotare in HMProfondità di taglio 35 mm Ø DC 35 mm	119000 35
Punta a carotare in HMProfondità di taglio 35 mm Ø DC 62 mm	119000 62
Punta a carotare in HMProfondità di taglio 35 mm Ø DC 40 mm	119000 40
Punta a carotare in HMProfondità di taglio 35 mm Ø DC 50 mm	119000 50
Punta a carotare in HMProfondità di taglio 35 mm Ø DC 52 mm	119000 52
Punta a carotare in HMProfondità di taglio 35 mm Ø DC 38 mm	119000 38
Punta a carotare in HMProfondità di taglio 35 mm Ø DC 36 mm	119000 36
Punta a carotare in HMProfondità di taglio 35 mm Ø DC 14 mm	119000 14
Punta a carotare in HMProfondità di taglio 35 mm Ø DC 55 mm	119000 55
Punta a carotare in HMProfondità di taglio 35 mm Ø DC 21 mm	119000 21
Punta a carotare in HMProfondità di taglio 35 mm Ø DC 26 mm	119000 26
Punta a carotare in HMProfondità di taglio 35 mm Ø DC 32 mm	119000 32
Punta a carotare in HMProfondità di taglio 35 mm Ø DC 30 mm	119000 30
	119000 60

Punta a carotare in HMProfondità di taglio 35 mm Ø DC 60 mm

Punta a carotare in HMProfondità di taglio 35 mm Ø DC 20 mm

119000 20

Punta a carotare in HMProfondità di taglio 35 mm Ø DC 65 mm

119000 65

Punta a carotare in HMProfondità di taglio 35 mm Ø DC 28 mm

119000 28

Punta a carotare in HMProfondità di taglio 35 mm Ø DC 24 mm

119000 24

Punta a carotare in HMProfondità di taglio 35 mm Ø DC 15 mm

119000 15

Punta a carotare in HMProfondità di taglio 35 mm Ø DC 13 mm

119000 13

Punta a carotare in HMProfondità di taglio 35 mm Ø DC 22 mm

119000 22

Punta a carotare in HMProfondità di taglio 35 mm Ø DC 25 mm

119000 25

Punta a carotare in HMProfondità di taglio 35 mm Ø DC 43 mm

119000 43

Punta a carotare in HMProfondità di taglio 35 mm Ø DC 16 mm

119000 16