

SWISS TOOLS

**Portautensile assiale, 3x, destro, HSK-T 63, Per quadro del portautensili:
20mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	318814 20
GTIN	2050001672650
Classe articolo	36D

Descrizione**Esecuzione:**

Con ugello di raffreddamento regolabile con filettatura interna.

Uso:

Per impiego su centri di tornitura e di fresatura.

Per portautensili ISO con codolo a sezione quadra.

Descrizione tecnica

Per quadro del portautensili	20 mm
Sporgenza totale Dim. A	90 mm
B	30 mm
Lunghezza di serraggio L ₁	45 mm
Ø Esterno D	90 mm
Adattatore	HSK-T 63
Norma attacco	ISO 12164-3
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Portautensili

