

SWISS TOOLS

**Portautensile assiale, 3x, destro, HSK-T 63, Per quadro del portautensili:  
25mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	318814 25
GTIN	2050001672667
Classe articolo	36D

**Descrizione****Esecuzione:**

Con ugello di raffreddamento regolabile con filettatura interna.

**Uso:**

Per impiego su centri di tornitura e di fresatura.

Per portautensili ISO con codolo a sezione quadra.

**Descrizione tecnica**

Lunghezza di serraggio L <sub>1</sub>	58 mm
Per quadro del portautensili	25 mm
B	40 mm
Sporgenza totale Dim. A	100 mm
Ø Esterno D	102 mm
Adattatore	HSK-T 63
Norma attacco	ISO 12164-3
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Portautensili

