

SWISS TOOLS

Portautensile assiale, 3x, destro, PSC 63, Per quadro del portautensili: 20mm**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	318872 20
GTIN	2050001672636
Classe articolo	36D

Descrizione**Esecuzione:**

Con ugello di raffreddamento regolabile con filettatura interna.

Uso:

Per impiego su centri di tornitura e di fresatura.

Per portautensili ISO con codolo a sezione quadra.

Nota:

Perno di serraggio PSC su richiesta.

Descrizione tecnica

Sporgenza totale Dim. A	125 mm
Lunghezza di serraggio L ₁	95 mm
Per quadro del portautensili	20 mm
B	30 mm
Ø Esterno D	90 mm
Adattatore	PSC 63
Norma attacco	ISO 26623-2
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Portautensili

