

SWISS TOOLS

Portautensile diagonale 45°, destro, HSK-T 63, Per quadro del portautensili: 25mm**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	318822 25
GTIN	2050001673466
Classe articolo	36D

Descrizione**Esecuzione:**

Con ugello di raffreddamento regolabile con filettatura interna.

Uso:

Per impiego su centri di tornitura e di fresatura.

Per portautensili ISO con codolo a sezione quadra.

Descrizione tecnica

Per quadro del portautensili	25 mm
Sporgenza totale Dim. A	100 mm
Spostamento punta-centro f	15 mm
Lunghezza di serraggio L ₁	58 mm
B	40 mm
Ø Esterno D	102 mm
Adattatore	HSK-T 63
Norma attacco	ISO 12164-3
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Portautensili

