

Garant

Formato convenienza; 3 cricchetti reversibili, 1/2 pollici con sbloccaggio rapido, 40 denti



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG6064 1/2
GTIN	4069515051774
Classe articolo	GGN

Descrizione

Esecuzione:

La scelta del materiale e i processi di forgiatura speciale garantiscono un funzionamento ottimale e una lunga durata.

Con levetta di conversione per azionamento orario e antiorario.

Norma:

Quadri esterni secondo **DIN 3120-A 12,5** con sfera elastica di tenuta.

DIN 3122-D 12,5

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata.

Per:

Chiavi a bussola manuali.

Fornitura:

3 cricchetti reversibili, 1/2 pollice con espulsore n. art. 640025 1/2.

Descrizione tecnica

Quadro di manovra femmina	1/2 pollici
Lunghezza complessiva	263 mm
Numero di denti	40
Tipo di prodotto	Cricco
USP1	3 cricchetti reversibili, 1/2 pollice con espulsore, 40 denti

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG6064 1/2
