

AEG

Trapano a percussione, Modello: SB2E1100RV



Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|-------------------|
| Numero d'ordine | 075610 SB2E1100RV |
| GTIN | 4002395294176 |
| Classe articolo | 07A |

Descrizione

Esecuzione:

Potente **trapano a percussione** con

- **Rotazione oraria/antioraria.**
- **Giunto a frizione di sicurezza.**
- **Mandrino autoserrante in metallo FIXTEC.**
- **Ingranaggio epicicloidale a 2 velocità per una coppia elevata e un adattamento ottimale al materiale.**

Trapano a percussione compatto e potente da 1100 W con sistema antivibrazioni (AVS).

Vantaggi:

Sistema antivibrazioni.

Fornitura:

Incluso mandrino autoserrante in metallo 1,5 – 13 mm, impugnatura supplementare, battuta profondità di foratura, valigetta di trasporto.

Nota:

Pinze serrapunta adatte: consultare Gruppo 34.

Descrizione tecnica

| | |
|---|------------------------|
| Coppia massima | 60 Nm |
| Vibrazione massima a norma EN | 13,7 m/s ² |
| Ø Massimo punta elicoidale per calcestruzzo | 22 mm |
| Denominazione originale prodotto | SB2E1100RV |
| Campo di serraggio mandrino autoserrante | 1,5 - 13 mm |
| Numero massimo giri 2 velocità | 3200 min ⁻¹ |
| Peso | 2,9 kg |
| Ø Massimo punta elicoidale per acciaio | 13 mm |
| Potenza assorbita | 1100 W |
| Numero massimo giri 1 velocità | 1000 min ⁻¹ |
| Ø Massimo punta elicoidale per legno | 40 mm |
| Imballaggio | Valigetta di trasporto |
| Alimentazione | Alimentazione di rete |
| adatto per materiale | Calcestruzzo |
| adatto per materiale | Pietra |
| adatto per materiale | Lavori di muratura |
| Tipo di prodotto | Trapano a percussione |