

SWISS TOOLS

## Portautensile assiale, 2x, destro, HSK-T 40, Per quadro del portautensili: 20 mm



### Dati di ordinazione

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 318611 20     |
| GTIN            | 2050001715326 |
| Classe articolo | 36D           |

### Descrizione

#### Esecuzione:

Con ugello di raffreddamento regolabile con filettatura interna.

#### Uso:

Per impiego su centri di tornitura e di fresatura.

Per portautensili ISO con codolo a sezione quadra.

Norma attacco: ISO 12164-3

Passaggio interno per LR: sì

Sporgenza totale Dim. A: 80 mm

Lunghezza di serraggio L<sub>1</sub>: 45 mm

B: 30 mm

Ø esterno D: 80 mm

### Descrizione tecnica

|                                       |          |
|---------------------------------------|----------|
| B                                     | 30 mm    |
| Sporgenza totale Dim. A               | 80 mm    |
| per quadro del portautensili          | 20 mm    |
| Lunghezza di serraggio L <sub>1</sub> | 45 mm    |
| Ø esterno D                           | 80 mm    |
| Adattatore                            | HSK-T 40 |

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Norma attacco            | ISO 12164-3 |
| Passaggio interno per LR | sì          |