

SWISS TOOLS

Portautensile diagonale 45°, sinistro, PSC 63, Per quadro del portautensili: 20mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	318884 20
GTIN	
Classe articolo	36D

Descrizione

Esecuzione:

Con ugello di raffreddamento regolabile con filettatura interna.

Uso:

Per impiego su centri di tornitura e di fresatura.

Per portautensili ISO con codolo a sezione quadra.

Nota:

Perno di serraggio PSC su richiesta.

Passaggio interno per LR: sì

Sporgenza totale Dim. A: 100 mm

B: 30 mm

Ø esterno D: 80 mm

Spostamento punta-centro f: 15 mm

Descrizione tecnica

Sporgenza totale Dim. A	100 mm
Spostamento punta-centro f	15 mm
per quadro del portautensili	20 mm
B	30 mm
Ø esterno D	80 mm

Adattatore	PSC 63
Norma attacco	ISO 26623-2
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Portautensili