

SWISS TOOLS

## Portautensile diagonale 45°, sinistro, PSC 63, Per quadro del portautensili: 25mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	318884 25
GTIN	
Classe articolo	36D

### Descrizione

#### Esecuzione:

Con ugello di raffreddamento regolabile con filettatura interna.

#### Uso:

Per impiego su centri di tornitura e di fresatura.

Per portautensili ISO con codolo a sezione quadra.

#### Nota:

Perno di serraggio PSC su richiesta.

Passaggio interno per LR: sì

Sporgenza totale Dim. A: 110 mm

B: 40 mm

Ø esterno D: 102 mm

Spostamento punta-centro f: 15 mm

### Descrizione tecnica

B	40 mm
Spostamento punta-centro f	15 mm
per quadro del portautensili	25 mm
Sporgenza totale Dim. A	110 mm
Ø esterno D	102 mm

Adattatore	PSC 63
Norma attacco	ISO 26623-2
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Portautensili