

SWISS TOOLS

**Portautensile assiale, 1x, sinistro, PSC 63, per quadro del portautensili: 25mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	318864 25
GTIN	2050001673428
Classe articolo	36D

**Descrizione****Esecuzione:**

Con ugello di raffreddamento regolabile con filettatura interna.

**Uso:**

Per impiego su centri di tornitura e di fresatura.

Per portautensili ISO con codolo a sezione quadra.

**Nota:**

Perno di serraggio PSC su richiesta.

**Descrizione tecnica**

Sporgenza totale Dim. A	130 mm
Per quadro del portautensili	25 mm
Lunghezza di serraggio L <sub>1</sub>	102 mm
B	40 mm
Ø Esterno D	102 mm
Adattatore	PSC 63
Norma attacco	ISO 26623-2
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Portautensili

