

**Garant****Mandrino portautensili a calettare, HSK-A 100 corto, Ø di serraggio D1: 25mm**

## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	308265 25
GTIN	4045197291356
Classe articolo	31A

## Descrizione

### Esecuzione:

Regolazione integrata della lunghezza degli utensili a partire da Ø di serraggio D<sub>1</sub> 6 mm (corsa di regolazione 10 mm).

A partire da Ø di serraggio D<sub>1</sub> 6 mm con fori filettati per viti di equilibratura.

- **Acciaio resistente alle alte temperature.**
- **Dim. 3 – 5 per metallo duro, a partire da Dim. 6 per HSS e HM.**
- **Con foro Balluffchip / RFID.**

**GARANT:** Superfici funzionali HSK rettificate. **Tutti i codoli con tornitura dura (silenziosità!).**

### Uso:

- **Per il serraggio di frese e punte con codolo cilindrico con tolleranza h6.**
- **Per apparecchi di calettamento induttivo, a caldo e a contatto.**

### Fornitura:

Nei mandrini con regolazione della lunghezza inclusa vite di regolazione della lunghezza (a partire da Ø di serraggio D<sub>1</sub> 6 mm).

### Accessori speciali:

Raccordo per lubrorefrigerante n. art. 309880, chiave a bussola n. art. 309890, prolunga per mandrini portautensili n. art. 302410 – 302416, apparecchi per calettamento n. art. 354210 – 354450, set di viti di equilibratura n. art. 309906 180.

## Descrizione tecnica

Sporgenza totale Dim. A	115 mm
Ø D <sub>2</sub>	44 mm

Ø Attacco D <sub>1</sub>	25 mm
Ø Esterno D	53 mm
Adattatore	HSK-A 100 corto
Norma attacco	ISO 12164-1
Norma attacco	DIN 69893
Forma	A
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 2,5 con 25000 min <sup>-1</sup>
Precisione della concentricità radiale	≤ 3 µm
Strategia di truciolatura	HSC
Strategia di truciolatura	HPC
Tipo di prodotto	Mandrino portautensili a calettare

## Accessori

Banco da lavoro	354290
Adattatore di raffreddamento corto 4,5° Per Ø attacco 22,1-32 mm	354235 22,1-32
Unità di raffreddamento CU1 Modello CU1	354215 CU1
Apparecchio per calettamento a caldo SU1 Modello SU1	354210 SU1
Adattatore di raffreddamento lungo 4,5° Per Ø attacco 22,1-32 mm	354236 22,1-32
Anello intercambiabile per bobina SU1 Per Ø attacco 20-32 mm	354240 20-32