



## Martello perforatore a batteria Senza batteria, caricabatterie e valigetta, Modello: M12CH4



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	075532 M12CH4
GTIN	4002395002719
Classe articolo	03L

### Descrizione

#### Esecuzione:

- **Martelli perforatori robusti con trapano a battente.**
- **Attacco punta SDS Plus.**
- **Scatola degli ingranaggi in metallo ad alta resistenza.**
- **Rotazione oraria e antioraria, dispositivo di esclusione della percussione e regolazione elettronica della velocità.**

#### **Martello perforatore a batterie agli ioni di litio Red 12 V / 4,0 Ah con motore EC**

**POWERSTATE senza spazzole**, ottimizzato per fori di  $\varnothing$  4 – 10 mm in calcestruzzo e muratura. Elettronica Redlink Plus – Protezione contro sovraccarichi per lunga durata di batteria, motore e trasmissione.

#### **Vantaggi:**

Motore senza spazzole POWERSTATE™.

#### **Fornitura:**

**Versione zero – senza batteria né caricabatterie e valigetta.**

#### **Nota:**

Per punte foranti in HM adatte vedi a partire da n. art. 787000. Per batterie di ricambio e caricabatterie adatti vedi a partire da n. art. 073808 e n. art. 073840.

## Descrizione tecnica

Vibrazione massima a norma EN	4,4 m/s <sup>2</sup>
Ø Massimo punta elicoidale per acciaio	10 mm
Numero di colpi massimo	6575 min <sup>-1</sup>
Energia d'urto	1,1 J
Ø Massimo punta elicoidale per legno	13 mm
Portautensile forma	SDS-Plus
Denominazione originale prodotto	M12CH-0
Ø Massimo punta elicoidale per calcestruzzo	13 mm
Peso	1,9 kg
Tensione batteria	12 V
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione	Milwaukee tipo B 12 V
Imballaggio	Valigetta (HD = Heavy Duty)
Campo del numero di giri	0 - 900 min <sup>-1</sup>
Codolo	SDS Plus
Numero di batterie contenute	0
Tipo di batteria	Ioni di litio
Alimentazione	Alimentazione a batteria
adatto per materiale	Pietra
adatto per materiale	Calcestruzzo
adatto per materiale	Lavori di muratura
Tipo di prodotto	Martello perforatore

## Accessori

Caricabatterie Modello M1218FC	073840 M1218FC
Sistema agli ioni di litio M12B4 Tipo batteria MB12	073815 MB12
Caricabatterie Modello M1218C	073840 M1218C

