

 kurtz ersa

## Saldatore portatile a gas Independent, Modello ERSA: 75



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	082250 75
GTIN	4003008061574
Classe articolo	04C

### Descrizione

#### Esecuzione:

Saldatore portatile ergonomico a gas dotato di **comoda accensione piezoelettrica**. Ricarica con butano standard (come per gli accendisigari a gas).

#### Uso:

Per lavori di manutenzione e riparazione, soprattutto in caso di mancanza assoluta o interruzione di corrente.

#### Fornitura:

Incluse punte a scalpello 1,0; 2,4; 3,2 e 4,8 mm. Termougello (fino a max. 1400 °C), ugello per convogliare aria calda (fino a max. 700 °C), martellina per saldatori, lamiera riflettente per il calettamento di tubi flessibili, spugnetta di pulizia e portaspugna, in pratica custodia di plastica.

### Descrizione tecnica

Peso saldatore portatile a gas	73 g
Autonomia per ogni carica di gas	30 - 90 min
Tipo di accensione	Accensione piezoelettrica
Tempo di riscaldamento	ca. 46 s
Temperatura punte massimo	580 °C
Potenza termica regolazione in continuo	15 - 75 W
Larghezza punte	1 - 4,8 mm
Tipo di gas	Butano

Tipo di prodotto

Saldatoio elettrico

---

## Accessori

Punte per saldatore Denominazione originale prodotto  
G072KN

082400 G072KN