



Apparecchio di maschiatura Rubber Flex per pinza elastica a più settori, Modello: M5-20



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	333500 M5-20
GTIN	4045197312693
Classe articolo	35D

Descrizione

Esecuzione:

- Per macchine unidirezionali.
- Il dispositivo di sicurezza regolabile con frizione impedisce la rottura del maschio a filettare.
- La compensazione assiale annulla la differenza tra l'avanzamento della macchina e il passo della filettatura.
- L'avanzamento automatico garantisce filetti di precisione.
- Ritorno rapido automatico 1,6: 1.
- Rotazione oraria e antioraria possibile senza commutazione.
- Utilizzo di pinze di serraggio Rubber Flex o attacchi con cambio rapido.
- Il corto molleggio dell'imbocco consente di scaricare i trucioli e riprendere la filettatura.

Dimensioni M3–M12 e M10–M30 con dispositivo a doppio serraggio del maschio.

Testo didascalie:

Ghiera per regolare con precisione l'altezza di filettatura, $\pm 0,1$ mm.

Uso:

- Attacco su mandrino rotante.
- Taglio di filettature di precisione.
- Non occorre alcuna commutazione per filettatura sinistra o destra, fori ciechi e passanti.

Fornitura:

Inclusa leva d'arresto e per il n. art. 333500, 2 pinze elastiche a più settori (Rubber Flex), 2 chiavi fisse a forchetta e 1 giravite per esagono incassato in base all'apparecchio!

Accessori speciali:

Per pinze elastiche a più settori (Rubber Flex) n. art. 333640 e dispositivo di serraggio di ricambio n. art. 333630, vedi elenco ricambi.

Nota:

Attacchi conici adatti n. art. 342500; 342600.

Descrizione tecnica

Campo Ø delle seconde pinze di serraggio	10 - 16 mm
Attacco per codoli conici DIN 238	B 22
Campo Ø delle prime pinze di serraggio	4,5 - 10 mm
Lunghezza della corsa automatica	22 mm
Peso	3,7 kg
Numero massimo di giri in avanzamento	750 min ⁻¹
Campo di taglio	M5 - M20
Ø Alloggiamento	85 mm
Lunghezza complessiva	244 mm
Tipo di prodotto	Apparecchio di maschiatura

Accessori

Pinza elastica a più settori Rubber Flex Campo di serraggio Ø codolo 9-15 mm	333640 9-15
Dispositivo di serraggio Per modello M3-12	333630 M3-12
Pinza elastica a più settori Rubber Flex Campo di serraggio Ø codolo 4,5-10 mm	333640 4,5-10