

Fornitura:

Inclusa leva d'arresto e per il n. art. 333500, 2 pinze elastiche a più settori (Rubber Flex), 2 chiavi fisse a forchetta e 1 giravite per esagono incassato in base all'apparecchio!

Accessori speciali:

Per pinze elastiche a più settori (Rubber Flex) n. art. 333640 e dispositivo di serraggio di ricambio n. art. 333630, vedi elenco ricambi.

Nota:

Attacchi conici adatti n. art. 342500; 342600.

Descrizione tecnica

Ø Alloggiamento	108 mm
Peso	7,2 kg
Lunghezza della corsa automatica	30 mm
Attacco per codoli conici DIN 238	B 24
Lunghezza complessiva	303 mm
Numero massimo di giri in avanzamento	350 min ⁻¹
Campo Ø delle prime pinze di serraggio	10 - 16 mm
Campo Ø delle seconde pinze di serraggio	16 - 23 mm
Campo di taglio	M10 - M30
Tipo di prodotto	Apparecchio di maschiatura

Accessori

Pinza elastica a più settori Rubber Flex Campo di serraggio Ø codolo 10-16 mm	333640 10-16
Pinza elastica a più settori Rubber Flex Campo di serraggio Ø codolo 16-23 mm	333640 16-23