

mato

Tubo corazzato con dosatore idraulico a 4 griffe, Filettatura di raccordo: M10



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	083586 M10
GTIN	4016553254001
Classe articolo	08H

Descrizione

Per:

Ingrassatori con filettatura di raccordo M10x1.

Descrizione tecnica

Filettatura di raccordo	M10x1
Pressione di scoppio tubo flessibile	1650 bar
Ø Tubo flessibile	16 mm
Lunghezza complessiva	300 mm
Tipo di prodotto	Tubo flessibile