



Apparecchio di maschiatura per attacchi con cambio rapido, Modello: M5-20



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	333600 M5-20
GTIN	4045197312723
Classe articolo	35D

Descrizione

Esecuzione:

- Per macchine unidirezionali.
- Il dispositivo di sicurezza regolabile con frizione impedisce la rottura del maschio a filettare.
- La compensazione assiale annulla la differenza tra l'avanzamento della macchina e il passo della filettatura.
- L'avanzamento automatico garantisce filetti di precisione.
- Ritorno rapido automatico 1,6: 1.
- Rotazione oraria e antioraria possibile senza commutazione.
- Utilizzo di pinze di serraggio Rubber Flex o attacchi con cambio rapido.
- Il corto molleggio dell'imbocco consente di scaricare i trucioli e riprendere la filettatura.

Uso:

- Attacco su mandrino rotante.
- Taglio di filettature di precisione.
- Non occorre alcuna commutazione per filettatura sinistra o destra, fori ciechi e passanti.

Fornitura:

Leva d'arresto compresa e per il n. art. 333500 2 pinze elastiche a più settori (Rubber Flex), 2 chiavi fisse a forchetta e 1 cacciavite per esagono incassato adeguato all'apparecchio!

Accessori speciali:

Bussole a innesto rapido n. art. 335420 – 335640.

Dispositivo di serraggio di ricambio n. art. 333630 (vedi elenco ricambi).

Nota:

Attacchi conici adatti n. art. 342500; 342600.

Descrizione tecnica

Campo Ø delle seconde pinze di serraggio	10 - 16 mm
Lunghezza della corsa automatica	22 mm
Lunghezza complessiva	244 mm
Numero massimo di giri in avanzamento	750 min ⁻¹
Attacco per codoli conici DIN 238	B 22
Ø Alloggiamento	85 mm
Peso	3,7 kg
Campo di taglio	M5 - M20
Campo Ø delle prime pinze di serraggio	4,5 - 10 mm
Tipo di prodotto	Apparecchio di maschiatura

Accessori

Attacco con CM esecuzione di precisione CM / Cono mandrino 5/22	342600 5/22
Attacco con CM esecuzione di precisione CM / Cono mandrino 4/22	342600 4/22
Attacco con codolo CM CM / Cono mandrino 3/22	342500 3/22
Attacco con CM esecuzione di precisione CM / Cono mandrino 2/22	342600 2/22
Attacco con CM esecuzione di precisione CM / Cono mandrino 3/22	342600 3/22
Attacco con codolo CM CM / Cono mandrino 2/22	342500 2/22