

# mato

## Ingrassatore manuale a leva senza accessori, 400 g



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	083572
GTIN	4016553061067
Classe articolo	08H

### Descrizione

#### Esecuzione:

**Esecuzione industriale** di grande qualità (lubrificazione a vuoto esclusa), con azionamento continuo dell'asta dello stantuffo. Riempimento con grasso sfuso (contenuto: 500 cm<sup>3</sup>) o con cartucce (contenuto: 400 g).

#### Norma:

**DIN 1283**

### Descrizione tecnica

Pressione di prova	800 bar
Filettatura di raccordo tubo	R1/8 pollici
Pressione di lavoro	400 bar
Contenuto	400 g
Attributo del nome del prodotto	400 g
Tipo di prodotto	Ingrassatore

### Accessori

Dosatore idraulico a 4 griffesafeLOCK Filettatura di raccordo 1/8	083596 1/8
---	------------

Tubo corazzato con dosatore idraulico a 4 griffe Filettatura di raccordo 1/8	083586 1/8
Tubo dell'ugello con boccaglio multiuso Filettatura di raccordo 1/8	083583 1/8
Tubo dell'ugello con boccaglio a punta Filettatura di raccordo 1/8	083584 1/8
Tubo corazzato con accoppiamento scorrevole Filettatura di raccordo 1/8	083588 1/8
Cartucce di lubrificanti multiuso peringrassatori standard Modello PLUS	083590 PLUS
Dosatore idraulico a 4 griffe Filettatura di raccordo 1/8	083589 1/8
Cartucce di lubrificanti multiuso peringrassatori standard Modello UNI	083590 UNI