


Portautensile forma B1 radiale destra, esecuzione corta, Ø Codolo d1: 20 mm

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	319000 20
GTIN	4045197190987
Classe articolo	32V

Descrizione
Esecuzione:

- **Temprato HRC 58 ±2.**
- **Tutte le superfici funzionali rettificate.**
- **Con spruzzatori sferici.**

Uso:

Prevalentemente per lavorazioni esterne.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Forma: B

h_1 : 16 mm

h_2 : 22 mm

b_1 : 55 mm

b_2 : 30 mm

h_5 : 30 mm

h_6 : 25 mm

Descrizione tecnica

h_6	25 mm
b_2	30 mm

h_2	22 mm
Ø Codolo d_1	20 mm
l_2	30 mm
l_1	16 mm
Codice a colori codolo VDI	VDI 20
b_1	55 mm
h_1	16 mm
h_5	30 mm
Forma	B
Tipo di prodotto	Portautensile con attacco VDI

Accessori

Chiavi di montaggio per ugello a sfera Dim. 10	319003 10
--	-----------