

**Garant****Portamaschi a cambio rapido, Ø codolo 20 mm, Campo filettatura: M3-12**

## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	334620 M3-12
GTIN	4045197487865
Classe articolo	31P

## Descrizione

### Esecuzione:

- **Struttura corta, con compensazione assiale elastica che reagisce alla pressione e alla trazione.**
- **Pressione dell'imbocco regolabile per differenti materiali e maschi a filettare.**

Codolo cilindrico a norma DIN 1835 – forma B e E.

**Con attacco della bussola per una compensazione assiale priva di gioco.**

### Uso:

- **Realizzazione di filettature di precisione.**
- **Per filettature destre e sinistre.**
- **Per macchine a CN e centri di lavorazione.**

### Accessori speciali:

Bussole a cambio rapido vedi n. art. 335420 – 335660.

### Nota:

- **Disponibili su richiesta mandrini di maschiatura a cambio rapido con attacchi diversi Dim. M14 – M33.**
- **Mandrini di maschiatura a cambio rapido non adatti per lubrorefrigerante.**

Compensazione lineare pressione: 7,5 mm

Compensazione lineare trazione: 7,5 mm

Ø esterno D: 38 mm

Ø interno D<sub>1</sub>: 19 mm

Sporgenza totale Dim. A: 39 mm

## Descrizione tecnica

Ø Esterno D	38 mm
Compensazione lineare pressione	7,5 mm
Ø Interno D <sub>1</sub>	19 mm
Campo filettatura	M3 – M12
Compensazione lineare trazione	7,5 mm
Sporgenza totale Dim. A	39 mm
Adattatore	Ø codolo 20 mm
Tipo di prodotto	Mandrino di maschiatura

## Accessori

Prolunga base con frizione Ø Codolo maschi a filettare 6 mm	335645 6
Bussola a innesto rapido senza frizione Ø Codolo maschi a filettare 10 mm	335420 10
Bussola a innesto rapido con frizione Ø Codolo maschi a filettare 8 mm	335610 8
Bussola a innesto rapido con frizione Ø Codolo maschi a filettare 3,5 mm	335610 3,5
Prolunga base con frizione Ø Codolo maschi a filettare 3,5 mm	335645 3,5
Bussola a innesto rapido senza frizione Ø Codolo maschi a filettare 3,5 mm	335420 3,5
Bussola a innesto rapido senza frizione Ø Codolo maschi a filettare 8 mm	335420 8
Bussola a innesto rapido senza frizione Ø Codolo maschi a filettare 11 mm	335420 11
Prolunga base con frizione Ø Codolo maschi a filettare 4,5 mm	335645 4,5
Set di 8 bussole a innesto rapido senza frizione	335460
Bussola a innesto rapido senza frizione Ø Codolo maschi a filettare 9 mm	335420 9

Bussola a innesto rapido con frizione Ø Codolo maschi a filettare 10 mm	335610 10
Prolunga base con frizione Ø Codolo maschi a filettare 8 mm	335645 8
Bussola a innesto rapido senza frizione Ø Codolo maschi a filettare 7 mm	335420 7
Bussola a innesto rapido con frizione Ø Codolo maschi a filettare 11 mm	335610 11
Prolunga base con frizione Ø Codolo maschi a filettare 10 mm	335645 10
Prolunga base con frizione Ø Codolo maschi a filettare 9 mm	335645 9
Bussola a innesto rapido con frizione Ø Codolo maschi a filettare 6 mm	335610 6
Prolunga base con frizione Ø Codolo maschi a filettare 7 mm	335645 7
Bussola a innesto rapido con frizione Ø Codolo maschi a filettare 4,5 mm	335610 4,5
Bussola a innesto rapido con frizione Ø Codolo maschi a filettare 7 mm	335610 7
Set di 8 bussole a innesto rapido con frizione	335650
Bussola a innesto rapido senza frizione Ø Codolo maschi a filettare 6 mm	335420 6
Bussola a innesto rapido con frizione Ø Codolo maschi a filettare 9 mm	335610 9
Bussola a innesto rapido senza frizione Ø Codolo maschi a filettare 4,5 mm	335420 4,5