



**Portautensile forma B2 radiale sinistra, esecuzione corta, Ø Codolo d1: 40 mm**



## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	319010 40
GTIN	4045197223920
Classe articolo	32V

## Descrizione

### Esecuzione:

- **Temprato HRC 58 ±2.**
- **Tutte le superfici funzionali rettificate.**
- **Con spruzzatori sferici.**

### Uso:

Prevalentemente per lavorazioni esterne.

### Norma:

**ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.**

Forma: B

$h_1$ : 25 mm

$h_2$ : 34 mm

$b_1$ : 85 mm

$b_2$ : 42,5 mm

$h_5$ : 48 mm

$h_6$ : 42,5 mm

## Descrizione tecnica

$b_2$	42,5 mm
$l_1$	22 mm

$h_2$	34 mm
$b_1$	85 mm
Codice a colori codolo VDI	VDI 40
$\varnothing$ Codolo $d_1$	40 mm
$h_5$	48 mm
$l_2$	44 mm
$h_1$	25 mm
$h_6$	42,5 mm
Forma	B
Tipo di prodotto	Portautensile con attacco VDI