

Garant**Apparecchio di maschiatura, Modello: 12/2****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	334100 12/2
GTIN	4045197152343
Classe articolo	31M

Descrizione**Esecuzione:**

- **Con invertitore automatico incorporato. Una volta raggiunta la lunghezza di filettatura desiderata, il dispositivo si commuta automaticamente sollevando il mandrino (sistema a sfere a usura ridotta!).**
- **Ritorno rapido (fattore ca. $1,8 \times n_{max.}$).**
- **Compensazione lineare della trazione.**
- **Con leva d'arresto antitorsione.**
- **Esente da manutenzione.**
- **Per filettature destre e sinistre.**
- **Con sistema di cambio rapido.**

Uso:

Per la filettatura a macchina su trapani con avanzamento manuale e senza mandrino reversibile. Per tagliare la filettatura di fori passanti (con bussole n. art. 335420) oppure di fori ciechi (con bussole n. art. 335610).

Accessori speciali:

Per le bussole a innesto rapido, vedi n. art. 335420; 335430 (**senza** frizione di sicurezza), n. art. 335610; 335620 (**con** frizione di sicurezza).

Descrizione tecnica

Ø Esterno D	80 mm
L ₁	60 mm
Ø D ₂	32 mm
Cono Morse CM	2
Lunghezza a partire dal mandrino della macchina	140 mm
Campo di taglio	M3 – M12
Compensazione lineare della trazione	12,5 mm
Numero massimo di giri in avanzamento	1200 min ⁻¹
Ø D ₁	19 mm
Corsa verticale del mandrino B	6 mm
Tipo di prodotto	Apparecchio di maschiatura

Accessori

Bussola a innesto rapido senza frizione Ø Codolo maschi a filettare 8 mm	335420 8
Bussola a innesto rapido senza frizione Ø Codolo maschi a filettare 4,5 mm	335420 4,5
Bussola a innesto rapido con frizione Ø Codolo maschi a filettare 11 mm	335610 11
Bussola a innesto rapido con frizione Ø Codolo maschi a filettare 8 mm	335610 8
Bussola a innesto rapido con frizione Ø Codolo maschi a filettare 10 mm	335610 10
Bussola a innesto rapido con frizione Ø Codolo maschi a filettare 3,5 mm	335610 3,5
Bussola a innesto rapido con frizione Ø Codolo maschi a filettare 7 mm	335610 7
Bussola a innesto rapido senza frizione Ø Codolo maschi a filettare 10 mm	335420 10
	335610 9

Bussola a innesto rapido con frizione Ø Codolo maschi a filettare 9 mm

Bussola a innesto rapido senza frizione Ø Codolo maschi a filettare 6 mm

335420 6

Bussola a innesto rapido senza frizione Ø Codolo maschi a filettare 9 mm

335420 9

Bussola a innesto rapido senza frizione Ø Codolo maschi a filettare 3,5 mm

335420 3,5

Bussola a innesto rapido con frizione Ø Codolo maschi a filettare 6 mm

335610 6

Bussola a innesto rapido senza frizione Ø Codolo maschi a filettare 11 mm

335420 11

Bussola a innesto rapido senza frizione Ø Codolo maschi a filettare 7 mm

335420 7

Bussola a innesto rapido con frizione Ø Codolo maschi a filettare 4,5 mm

335610 4,5