

Garant**Portamaschi a cambio rapido, HSK-A 100, Campo filettatura: M6-20****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	334656 M6-20
GTIN	4045197488572
Classe articolo	31P

Descrizione**Esecuzione:**

- **Struttura corta, con compensazione assiale elastica che reagisce alla pressione e alla trazione.**
 - **Pressione dell'imbocco regolabile per differenti materiali e maschi a filettare.**
- Con attacco della bussola per una compensazione assiale priva di gioco.**

Uso:

- **Realizzazione di filettature di precisione.**
- **Per filettature destre e sinistre.**
- **Per macchine a CN e centri di lavorazione.**

Accessori speciali:

Bussole a cambio rapido vedi n. art. 335420 – 335660.

Chiavi a bussola n. art. 309890.

Nota:

- **Disponibili su richiesta mandrini di maschiatura a cambio rapido con attacchi diversi Dim. M14 – M33.**
- **Mandrini di maschiatura a cambio rapido non adatti per lubrorefrigerante.**

Norma attacco: ISO 12164-1

Compensazione lineare pressione: 10 mm

Compensazione lineare trazione: 12,5 mm

Ø esterno D: 60 mm

Ø interno D₁: 31 mm

Sporgenza totale Dim. A: 100 mm

Descrizione tecnica

Ø Interno D ₁	31 mm
Compensazione lineare pressione	10 mm
Ø Esterno D	60 mm
Compensazione lineare trazione	12,5 mm
Campo filettatura	M6 – M20
Sporgenza totale Dim. A	100 mm
Adattatore	HSK-A 100
Norma attacco	DIN 69893
Norma attacco	ISO 12164-1
Tipo di prodotto	Mandrino di maschiatura

Accessori

Bussola a innesto rapido con frizione Ø Codolo maschi a filettare 7 mm	335620 7
Prolunga base con frizione Ø Codolo maschi a filettare 14 mm	335647 14
Bussola a innesto rapido senza frizione Ø Codolo maschi a filettare 6 mm	335430 6
Prolunga base con frizione Ø Codolo maschi a filettare 16 mm	335647 16
Bussola a innesto rapido senza frizione Ø Codolo maschi a filettare 14 mm	335430 14
Bussola a innesto rapido con frizione Ø Codolo maschi a filettare 6 mm	335620 6
Bussola a innesto rapido con frizione Ø Codolo maschi a filettare 9 mm	335620 9
Bussola a innesto rapido senza frizione Ø Codolo maschi a filettare 8 mm	335430 8
	335620 10

Bussola a innesto rapido con frizione Ø Codolo maschi a filettare 10 mm

Prolunga base con frizione Ø Codolo maschi a filettare 9 mm

335647 9

Prolunga base con frizione Ø Codolo maschi a filettare 11 mm

335647 11

Prolunga base con frizione Ø Codolo maschi a filettare 8 mm

335647 8

Bussola a innesto rapido con frizione Ø Codolo maschi a filettare 12 mm

335620 12

Bussola a innesto rapido senza frizione Ø Codolo maschi a filettare 10 mm

335430 10

Bussola a innesto rapido senza frizione Ø Codolo maschi a filettare 7 mm

335430 7

Prolunga base con frizione Ø Codolo maschi a filettare 12 mm

335647 12

Prolunga base con frizione Ø Codolo maschi a filettare 7 mm

335647 7

Bussola a innesto rapido senza frizione Ø Codolo maschi a filettare 11 mm

335430 11

Prolunga base con frizione Ø Codolo maschi a filettare 10 mm

335647 10

Bussola a innesto rapido con frizione Ø Codolo maschi a filettare 16 mm

335620 16

Bussola a innesto rapido con frizione Ø Codolo maschi a filettare 11 mm

335620 11

Bussola a innesto rapido con frizione Ø Codolo maschi a filettare 14 mm

335620 14

Prolunga base con frizione Ø Codolo maschi a filettare 6 mm

335647 6

Set di 9 bussole a innesto rapido senza frizione

335470

Bussola a innesto rapido senza frizione Ø Codolo maschi a filettare 16 mm

335430 16

Bussola a innesto rapido senza frizione Ø Codolo maschi a filettare 9 mm

335430 9

Bussola a innesto rapido senza frizione Ø Codolo maschi a filettare 12 mm	335430 12
Tubo per lubrorefrigerante HSK Per HSK 100	309880 100
Bussola a innesto rapido con frizione Ø Codolo maschi a filettare 8 mm	335620 8