

Garant**Portamaschi a cambio rapido, SK 50, Campo filettatura: M6-20****Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 334638 M6-20 |
| GTIN | 4045197488473 |
| Classe articolo | 31P |

Descrizione**Esecuzione:**

- **Struttura corta, con compensazione assiale elastica che reagisce alla pressione e alla trazione.**
- **Pressione dell'imbocco regolabile per differenti materiali e maschi a filettare.**

Con attacco della bussola per una compensazione assiale priva di gioco.

Uso:

- **Realizzazione di filettature di precisione.**
- **Per filettature destre e sinistre.**
- **Per macchine a CN e centri di lavorazione.**

Accessori speciali:

Bussole a cambio rapido vedi n. art. 335420 – 335660.

Codoli (AB) n. art. 308600 – 308806, chiave di serraggio AB n. art. 308820; 308835.

Nota:

- **Disponibili su richiesta mandrini di maschiatura a cambio rapido con attacchi diversi Dim. M14 – M33.**
- **Mandrini di maschiatura a cambio rapido non adatti per lubrorefrigerante.**

Norma attacco: ISO 7388-1

Compensazione lineare pressione: 12,5 mm

Compensazione lineare trazione: 12,5 mm

Ø esterno D: 55 mm

Ø interno D₁: 31 mm

Sporgenza totale Dim. A: 83 mm

Descrizione tecnica

| | |
|---------------------------------|-------------------------|
| Ø Interno D ₁ | 31 mm |
| Ø Esterno D | 55 mm |
| Compensazione lineare pressione | 12,5 mm |
| Compensazione lineare trazione | 12,5 mm |
| Campo filettatura | M6 – M20 |
| Sporgenza totale Dim. A | 83 mm |
| Adattatore | SK 50 |
| Norma attacco | DIN 69871 |
| Norma attacco | ISO 7388-1 |
| Tipo di prodotto | Mandrino di maschiatura |

Accessori

| | |
|--|-----------|
| Prolunga base con frizione Ø Codolo maschi a filettare 11 mm | 335647 11 |
| Codolo speciale, senza filettatura interna a tenuta stagna Adatti per coni 50 | 308720 50 |
| Bussola a innesto rapido senza frizione Ø Codolo maschi a filettare 14 mm | 335430 14 |
| Codolo 45° a tenuta stagna Adatti per coni 50 | 308760 50 |
| Set di 9 bussole a innesto rapido senza frizione | 335470 |
| Codolo a tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 50 | 308650 50 |
| Codolo Forma A Adatti per coni 50 | 308600 50 |
| Codolo a tenuta stagna Adatti per coni 50 | 308660 50 |
| Prolunga base con frizione Ø Codolo maschi a filettare 14 mm | 335647 14 |
| Chiave di serraggio con innesto per codolo di serraggio a norma DIN 69872 per Dim. cono 50 | 308810 50 |
| Bussola a innesto rapido con frizione Ø Codolo maschi a filettare 9 mm | 335620 9 |

| | |
|---|-----------|
| Prolunga base con frizione Ø Codolo maschi a filettare 16 mm | 335647 16 |
| Prolunga base con frizione Ø Codolo maschi a filettare 7 mm | 335647 7 |
| Bussola a innesto rapido con frizione Ø Codolo maschi a filettare 10 mm | 335620 10 |
| Prolunga base con frizione Ø Codolo maschi a filettare 9 mm | 335647 9 |
| Bussola a innesto rapido con frizione Ø Codolo maschi a filettare 7 mm | 335620 7 |
| Bussola a innesto rapido senza frizione Ø Codolo maschi a filettare 11 mm | 335430 11 |
| Prolunga base con frizione Ø Codolo maschi a filettare 6 mm | 335647 6 |
| Bussola a innesto rapido senza frizione Ø Codolo maschi a filettare 9 mm | 335430 9 |
| Codolo a tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 50 | 308620 50 |
| Codolo 90° a tenuta stagna Adatti per coni 50 | 308795 50 |
| Bussola a innesto rapido con frizione Ø Codolo maschi a filettare 11 mm | 335620 11 |
| Bussola a innesto rapido senza frizione Ø Codolo maschi a filettare 8 mm | 335430 8 |
| Codolo, 18CrNiMo7 Forma A Adatti per coni 50 | 308605 50 |
| Prolunga base con frizione Ø Codolo maschi a filettare 10 mm | 335647 10 |
| Bussola a innesto rapido con frizione Ø Codolo maschi a filettare 12 mm | 335620 12 |
| Chiave di serraggio con innesto per codolo di serraggio a norma ISO 7388 per Dim. cono 50 | 308812 50 |
| Chiave per codoli di serraggio DIN ISO 7388-1 (ex DIN 69872) per Dim. cono 50 | 308820 50 |
| Codolo, 18CrNiMo7 a tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 50 | 308615 50 |
| Codolo 60° a tenuta stagna Adatti per coni 50 | 308785 50 |

| | |
|---|-----------|
| Codolo Forma B Adatti per coni 50 | 308640 50 |
| Bussola a innesto rapido con frizione Ø Codolo maschi a filettare 6 mm | 335620 6 |
| Bussola a innesto rapido con frizione Ø Codolo maschi a filettare 14 mm | 335620 14 |
| Bussola a innesto rapido senza frizione Ø Codolo maschi a filettare 12 mm | 335430 12 |
| Prolunga base con frizione Ø Codolo maschi a filettare 12 mm | 335647 12 |
| Bussola a innesto rapido con frizione Ø Codolo maschi a filettare 8 mm | 335620 8 |
| Codolo 45° a tenuta stagna Adatti per coni 50 | 308765 50 |
| Codolo tenuta stagna, Forma A Adatti per coni 50 | 308610 50 |
| Bussola a innesto rapido senza frizione Ø Codolo maschi a filettare 16 mm | 335430 16 |
| Chiave per codoli di serraggio ISO 7388 per Dim. cono 50 | 308830 50 |
| Bussola a innesto rapido senza frizione Ø Codolo maschi a filettare 10 mm | 335430 10 |
| Bussola a innesto rapido con frizione Ø Codolo maschi a filettare 16 mm | 335620 16 |
| Prolunga base con frizione Ø Codolo maschi a filettare 8 mm | 335647 8 |
| Codolo 90° a tenuta stagna Adatti per coni 50 | 308790 50 |
| Bussola a innesto rapido senza frizione Ø Codolo maschi a filettare 7 mm | 335430 7 |
| Codolo 60° a tenuta stagna Adatti per coni 50 | 308780 50 |
| Codolo speciale, senza filettatura interna a tenuta stagna Adatti per coni 50 | 308700 50 |
| Bussola a innesto rapido senza frizione Ø Codolo maschi a filettare 6 mm | 335430 6 |
| Codolo speciale con filettatura interna Adatti per coni 50 | 308740 50 |