

SWISS TOOLS

Portautensili per troncatura radiale, PSC-50, Per Altezza tagliente H: 26 mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	318899 26
GTIN	2050001714718
Classe articolo	36D

Descrizione

Uso:

Per impiego su centri di tornitura e di fresatura.
Per alloggiare lame di troncatura.

Nota:

Perno di serraggio PSC su richiesta.

Norma asiento: ISO 26623-2

Arbor standard: ISO 26623-2

Kiinnitysnormi: ISO 26623-2

Norme de porte-outils: ISO 26623-2

Befogó szabvány: ISO 26623-2

Norma attacco: ISO 26623-2

Sporgenza totale Dim. A: 58 mm

L₁: 53 mm

Ø esterno D: 80 mm

Descrizione tecnica

Sporgenza totale Dim. A	58 mm
L ₁	53 mm

Per Altezza tagliente H	26 mm
Ø esterno D	80 mm
Adattatore	PSC-50
Norma attacco	ISO 26623-2
Passaggio interno per LR	sì