

Garant**Apparecchio di maschiatura, Modello: 20/2****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	334100 20/2
GTIN	4045197152350
Classe articolo	31M

Descrizione**Esecuzione:**

- **Con invertitore automatico incorporato. Una volta raggiunta la lunghezza di filettatura desiderata, il dispositivo si commuta automaticamente sollevando il mandrino (sistema a sfere a usura ridotta!).**
- **Ritorno rapido (fattore ca. $1,8 \times n_{max.}$).**
- **Compensazione lineare della trazione.**
- **Con leva d'arresto antitorsione.**
- **Esente da manutenzione.**
- **Per filettature destre e sinistre.**
- **Con sistema di cambio rapido.**

Uso:

Per la filettatura a macchina su trapani con avanzamento manuale e senza mandrino reversibile. Per tagliare la filettatura di fori passanti (con bussole n. art. 335430) oppure di fori ciechi (con bussole n. art. 335620).

Accessori speciali:

Per le bussole a innesto rapido, vedi n. art. 335420; 335430 (**senza** frizione di sicurezza), n. art. 335610; 335620 (**con** frizione di sicurezza).

Descrizione tecnica

Numero massimo di giri in avanzamento	500 min ⁻¹
Ø Esterno D	100 mm
Ø D ₁	31 mm
Campo di taglio	M8 – M20
L ₁	86 mm
Lunghezza a partire dal mandrino della macchina	170 mm
Corsa verticale del mandrino B	8 mm
Compensazione lineare della trazione	16,5 mm
Ø D ₂	50 mm
Cono Morse CM	2
Tipo di prodotto	Apparecchio di maschiatura

Accessori

Bussola a innesto rapido con frizione Ø Codolo maschi a filettare 8 mm	335620 8
Bussola a innesto rapido con frizione Ø Codolo maschi a filettare 9 mm	335620 9
Bussola a innesto rapido con frizione Ø Codolo maschi a filettare 7 mm	335620 7
Bussola a innesto rapido con frizione Ø Codolo maschi a filettare 11 mm	335620 11
Bussola a innesto rapido con frizione Ø Codolo maschi a filettare 14 mm	335620 14
Bussola a innesto rapido senza frizione Ø Codolo maschi a filettare 11 mm	335430 11
Bussola a innesto rapido con frizione Ø Codolo maschi a filettare 12 mm	335620 12
Bussola a innesto rapido senza frizione Ø Codolo maschi a filettare 8 mm	335430 8
	335430 12

Bussola a innesto rapido senza frizione Ø Codolo maschi a filettare 12 mm

Bussola a innesto rapido senza frizione Ø Codolo maschi a filettare 14 mm

335430 14

Bussola a innesto rapido senza frizione Ø Codolo maschi a filettare 16 mm

335430 16

Bussola a innesto rapido senza frizione Ø Codolo maschi a filettare 9 mm

335430 9

Bussola a innesto rapido senza frizione Ø Codolo maschi a filettare 7 mm

335430 7

Bussola a innesto rapido senza frizione Ø Codolo maschi a filettare 10 mm

335430 10

Bussola a innesto rapido con frizione Ø Codolo maschi a filettare 10 mm

335620 10

Bussola a innesto rapido senza frizione Ø Codolo maschi a filettare 6 mm

335430 6

Bussola a innesto rapido con frizione Ø Codolo maschi a filettare 16 mm

335620 16

Bussola a innesto rapido con frizione Ø Codolo maschi a filettare 6 mm

335620 6