



**Portautensile forma B3 radiale destra, esecuzione corta, Ø Codolo d1: 20 mm**



## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	319050 20
GTIN	4045197191014
Classe articolo	32V

## Descrizione

### Esecuzione:

- **Temprato HRC 58 ±2.**
- **Tutte le superfici funzionali rettificate.**
- **Con spruzzatori sferici.**

### Uso:

Prevalentemente per lavorazioni esterne.

### Norma:

**ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.**

Forma: B

h<sub>1</sub>: 16 mm

h<sub>2</sub>: 22 mm

b<sub>1</sub>: 55 mm

b<sub>2</sub>: 30 mm

h<sub>5</sub>: 30 mm

h<sub>6</sub>: 25 mm

## Descrizione tecnica

b <sub>1</sub>	55 mm
Codice a colori codolo VDI	VDI 20

$b_2$	30 mm
$l_1$	16 mm
$l_2$	30 mm
$h_2$	22 mm
Ø Codolo $d_1$	20 mm
$h_5$	30 mm
$h_1$	16 mm
$h_6$	25 mm
Forma	B
Tipo di prodotto	Portautensile con attacco VDI