

Garant**Apparecchio di maschiatura, Modello: 20/3****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	334100 20/3
GTIN	4045197152367
Classe articolo	31M

Descrizione**Esecuzione:**

- **Con invertitore automatico incorporato. Una volta raggiunta la lunghezza di filettatura desiderata, il dispositivo si commuta automaticamente sollevando il mandrino (sistema a sfere a usura ridotta!).**
- **Ritorno rapido (fattore ca. $1,8 \times n_{max.}$).**
- **Compensazione lineare della trazione.**
- **Con leva d'arresto antitorsione.**
- **Esente da manutenzione.**
- **Per filettature destre e sinistre.**
- **Con sistema di cambio rapido.**

Uso:

Per la filettatura a macchina su trapani con avanzamento manuale e senza mandrino reversibile. Per tagliare la filettatura di fori passanti (con bussole n. art. 335430) oppure di fori ciechi (con bussole n. art. 335620).

Accessori speciali:

Per le bussole a innesto rapido, vedi n. art. 335420; 335430 (**senza** frizione di sicurezza), n. art. 335610; 335620 (**con** frizione di sicurezza).

Descrizione tecnica

Ø D ₁	31 mm
Numero massimo di giri in avanzamento	500 min ⁻¹
Lunghezza a partire dal mandrino della macchina	170 mm
Cono Morse CM	3
L ₁	86 mm
Compensazione lineare della trazione	16,5 mm
Corsa verticale del mandrino B	8 mm
Campo di taglio	M8 – M20
Ø Esterno D	100 mm
Ø D ₂	50 mm
Tipo di prodotto	Apparecchio di maschiatura

Accessori

Bussola a innesto rapido con frizione Ø Codolo maschi a filettare 16 mm	335620 16
Bussola a innesto rapido con frizione Ø Codolo maschi a filettare 8 mm	335620 8
Bussola a innesto rapido con frizione Ø Codolo maschi a filettare 6 mm	335620 6
Bussola a innesto rapido senza frizione Ø Codolo maschi a filettare 7 mm	335430 7
Bussola a innesto rapido con frizione Ø Codolo maschi a filettare 12 mm	335620 12
Bussola a innesto rapido senza frizione Ø Codolo maschi a filettare 14 mm	335430 14
Bussola a innesto rapido con frizione Ø Codolo maschi a filettare 10 mm	335620 10
Bussola a innesto rapido senza frizione Ø Codolo maschi a filettare 16 mm	335430 16
	335430 11

Bussola a innesto rapido senza frizione Ø Codolo maschi a filettare 11 mm

Bussola a innesto rapido senza frizione Ø Codolo maschi a filettare 9 mm

335430 9

Bussola a innesto rapido con frizione Ø Codolo maschi a filettare 7 mm

335620 7

Bussola a innesto rapido senza frizione Ø Codolo maschi a filettare 8 mm

335430 8

Bussola a innesto rapido con frizione Ø Codolo maschi a filettare 11 mm

335620 11

Bussola a innesto rapido senza frizione Ø Codolo maschi a filettare 10 mm

335430 10

Bussola a innesto rapido senza frizione Ø Codolo maschi a filettare 6 mm

335430 6

Bussola a innesto rapido senza frizione Ø Codolo maschi a filettare 12 mm

335430 12

Bussola a innesto rapido con frizione Ø Codolo maschi a filettare 14 mm

335620 14

Bussola a innesto rapido con frizione Ø Codolo maschi a filettare 9 mm

335620 9