

**Garant****Portamaschi a cambio rapido, PSC 63, Campo filettatura: M6-20****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	334660 M6-20
GTIN	4045197546838
Classe articolo	31M

**Descrizione****Esecuzione:**

- **Struttura corta, con compensazione assiale elastica che reagisce alla pressione e alla trazione.**
  - **Pressione dell'imbocco regolabile per differenti materiali e maschi a filettare.**
- Con attacco della bussola per una compensazione assiale priva di gioco.**

**Uso:**

- **Realizzazione di filettature di precisione.**
- **Per filettature destre e sinistre.**
- **Per macchine a CN e centri di lavorazione.**

**Accessori speciali:**

Bussole a cambio rapido vedi n. art. 335420 – 335660.

Chiavi a bussola n. art. 309890.

**Nota:**

- **Disponibili su richiesta mandrini di maschiatura a cambio rapido con attacchi diversi Dim. M14 – M33.**
- **Mandrini di maschiatura a cambio rapido non adatti per lubrorefrigerante.**

Norma attacco: ISO 26623-2

Compensazione lineare pressione: 10 mm

Compensazione lineare trazione: 10 mm

Ø esterno D: 60 mm

Ø interno D<sub>1</sub>: 31 mm

Sporgenza totale Dim. A: 97 mm

## Descrizione tecnica

Ø Interno D <sub>1</sub>	31 mm
Ø Esterno D	60 mm
Compensazione lineare pressione	10 mm
Sporgenza totale Dim. A	97 mm
Compensazione lineare trazione	10 mm
Campo filettatura	M6 – M20
Adattatore	PSC 63
Norma attacco	ISO 26623-2
Tipo di prodotto	Mandrino di maschiatura

## Accessori

Prolunga base con frizione Ø Codolo maschi a filettare 11 mm	335647 11
Prolunga base con frizione Ø Codolo maschi a filettare 16 mm	335647 16
Bussola a innesto rapido senza frizione Ø Codolo maschi a filettare 12 mm	335430 12
Bussola a innesto rapido con frizione Ø Codolo maschi a filettare 11 mm	335620 11
Bussola a innesto rapido con frizione Ø Codolo maschi a filettare 16 mm	335620 16
Bussola a innesto rapido con frizione Ø Codolo maschi a filettare 9 mm	335620 9
Bussola a innesto rapido con frizione Ø Codolo maschi a filettare 6 mm	335620 6
Bussola a innesto rapido senza frizione Ø Codolo maschi a filettare 14 mm	335430 14
Prolunga base con frizione Ø Codolo maschi a filettare 8 mm	335647 8

Bussola a innesto rapido senza frizione Ø Codolo maschi a filettare 11 mm	335430 11
Bussola a innesto rapido senza frizione Ø Codolo maschi a filettare 16 mm	335430 16
Prolunga base con frizione Ø Codolo maschi a filettare 7 mm	335647 7
Bussola a innesto rapido con frizione Ø Codolo maschi a filettare 14 mm	335620 14
Prolunga base con frizione Ø Codolo maschi a filettare 9 mm	335647 9
Set di 9 bussole a innesto rapido senza frizione	335470
Bussola a innesto rapido con frizione Ø Codolo maschi a filettare 12 mm	335620 12
Bussola a innesto rapido con frizione Ø Codolo maschi a filettare 8 mm	335620 8
Bussola a innesto rapido senza frizione Ø Codolo maschi a filettare 8 mm	335430 8
Prolunga base con frizione Ø Codolo maschi a filettare 6 mm	335647 6
Prolunga base con frizione Ø Codolo maschi a filettare 14 mm	335647 14
Prolunga base con frizione Ø Codolo maschi a filettare 12 mm	335647 12
Bussola a innesto rapido con frizione Ø Codolo maschi a filettare 7 mm	335620 7
Prolunga base con frizione Ø Codolo maschi a filettare 10 mm	335647 10
Bussola a innesto rapido con frizione Ø Codolo maschi a filettare 10 mm	335620 10
Bussola a innesto rapido senza frizione Ø Codolo maschi a filettare 6 mm	335430 6
Bussola a innesto rapido senza frizione Ø Codolo maschi a filettare 10 mm	335430 10
Bussola a innesto rapido senza frizione Ø Codolo maschi a filettare 9 mm	335430 9

Bussola a innesto rapido senza frizione Ø Codolo maschi a filettare 7 mm

---

335430 7